










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター：PSC-6RAD
- ※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Tokita	2016-01-07	第一角法	NTS	RAS-JG40E2:RAC-JG40E2 回路図・配線図	
CHKD. S. Iijima	2016-01-07			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2016-01-07			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0002544	REGD. REGD 2016 0107