




室外機




据付板 天井面（回縁）




1. 室

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ


約0.4m	約1.1m
-------	-------



7. プラグの形状 ②
室内機受電の



室外機受電の場合



項 目			形 式		
			RAS-K229NX	RAC-K229NX	
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		— 800		
	熱交換器フィン形状		スリット コルゲート		
	冷媒制御装置		— 電動膨張弁		
	冷媒切換装置		— 四方弁		
	冷媒	種類	HCFC-22		
		封入量 (g)	790		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
送風装置	ファン (冷房・暖房)	配管接続方式	フレア		
		パイプ径 細径 (外径φmm) 太径	φ6.35 φ9.52		
		配管セ ッ ト	P-24VR, P-28VR		
		ファンモータ出力 (W)	20 20		
電 気 特 性	消費電力 (W)	種 類	貫流ファン プロペラファン		
		風 量 強 風 (m³/h)	470 ・ 500 1,250・1,250		
		弱 風	—		
		微 風	—		
	力 率 (%)	冷 房	6.9		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	9.1	
			620 (155~1030)	—	
	始動電流 (A)	冷 房	820 (115~1130)		
		暖 房	ヒータ ON	90	
ヒータ OFF			—		
90			—		
接続ケーブルの本数	冷 房	6.9			
	暖 房	ヒータ ON	9.1		
		ヒータ OFF	4		
		4	—		
電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A			
	形 状	⑪ —			
	冷 房 能 力 (kW)	2.2 (0.9~2.8)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.2			
暖房特性	冷 房 の め や す		6 ~ 9 畳 (10~15m²)		
	暖房能力 (kW)	ヒータON	—		
		ヒータOFF	3.2 (0.9~4.3)		
		低 温	3.1		
電気ヒーター (W)	—		7 ~ 9 畳 (12~15m²)		
機 能	暖 房 の め や す		7 ~ 9 畳 (12~15m²)		
	据 付 方 式	背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1		—	
	表 示 ラ ン プ	カラッと除湿・運転・タイマー		—	
外形寸法 (mm)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
	キャビネット色 (近似マンセルN.O.)		ホワイト (N9) Tベージュ (5Y7/2)		
	高 さ	285		570	
		幅	798		700+60
奥行			193+10		210+35
製 品 質 量 (kg)	8		29		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	39 ・ 41		44 ・ 45	
	弱 風	33 ・ 35		—	
	微 風	28 ・ 30		—	
	静	23 ・ 23		—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		—	
付 属 品		壁掛据付部品一式		—	
電源コード長さ (m) 左/右		0.4/1.1		—	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	テヅカ	2002.02.26		NTS	RAS-K229NX:RAC-K229NX 構造:寸法図		
審査	ヤスナガ	2002.02.27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			栃木国番	再入庫
		.					
承認	ヤスナガ	2002.02.27	3YAAA2255			入庫 2002-03 06	

