

£91700NN

日立ルームエアコン 壁掛KDシリーズ 仕様表

RAS-KD63R2/RAC-KD63R2






ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-KD63R2		RAC-KD63R2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	2,100 (190 ~ 2,500)			
		運転電流	A	10.6			
		力率	%	99			
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 9.4)			
		消費電力	W	2,100 (195 ~ 3,505)			
		運転電流	A	10.6 (最大 20.0)			
		力率	%	99			
	低温	能力	kW	6.8			
		消費電力	W	3,100			
始動電流			A	10.6			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.0 (Ⅲ)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,700	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	1,360				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	820・990		2,490・2,340	
		強 風	m³/h	690・780		—	
		弱 風	m³/h	500・650		—	
		微 風	m³/h	420・500		—	
		静	m³/h	320・380		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	69・71		65・66		
	強 風	dB	61・62		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	43・44		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-BF1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左ノ右)		m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	12				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×218		709×859 (+97)×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		99×42×75		
質量 (製品・荷造)		kg	9.0・11.0		40.5・44.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Oguri	2024-03-21		NTS	2024年度 KDシリーズ 仕様表	
CHKD.	I.So	2024-03-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. REGD. 2024 0322
APPD.	I.So	2024-03-22				
					TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0027163	

0917700NN



日立ルームエアコン 壁掛KDシリーズ 室内ユニット 寸法図





ワイヤレスリモコン



背面図



室内機サービススペース



*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-KD22R~KD36R ㊦
RAS-KD40R2 ㊧
RAS-KD56R2~KD71R2 ㊨
- 電源コードの長さ
RAS-KD22R~KD36R 約1.0m
RAS-KD40R2~KD71R2 約0.6m
RAS-KD22R~KD36R 約1.7m
RAS-KD40R2~KD71R2 約1.3m
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

適用機種

RAS-KD22R
RAS-KD25R
RAS-KD28R
RAS-KD36R
RAS-KD40R2
RAS-KD56R2
RAS-KD63R2
RAS-KD71R2






SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. M.Oguri	2024-03-14	㊦	NTS	2024年度 KDシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2024-03-15				
APPD. I.So	2024-03-15				
Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0315
				3YAA NN0027150	






1917Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛KDシリーズ
室外ユニット 寸法図




5.6kWのみ
ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



3方向壁に囲まれている場合



前後のみに壁がある場合




※吹出し側壁面高さ1.2m以下



適用機種
RAC-KD56R2
RAC-KD63R2
RAC-KD71R2

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-KD56R2	310	290	140
RAC-KD63R2 RAC-KD71R2	315	305	150



注記
5.6kW

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後方向に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

6.3-7.1kW

2. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、2方向以上開放できる所に据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027161	REGD. 2024 0315
DWN.	M.Oguri	2024-03-13		NTS	2024年度 KDシリーズ 寸法図			
CHKD.	I.So	2024-03-15						
APPD.	I.So	2024-03-15						




001


7917Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛KDシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図


回路図



室内機配線図



室外機配線図



室内機	室外機
RAS-KD56R2	RAC-KD56R2
RAS-KD63R2	RAC-KD63R2
RAS-KD71R2	RAC-KD71R2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*4 無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売のHEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0027162	REQD. REGD. 2024 0129
DWN. S.Harada	2024-01-25		NTS	2024年度 KDシリーズ 回路図・配線図		
CHKD. M.Okabe	2024-01-26			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
M.Kurosaki	2024-01-26					
APPD. H.Hashimoto	2024-01-29					