










SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2014-03-11		N T S	RAS-KJ40D2:RAC-KJ40D2 構造:寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2014-03-11	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2014 0312
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-12			3YAA BB0043319		



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※⁴RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の※⁵ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Todokoro	2014-03-11		NTS	RAS-KJ40D2:RAC-KJ40D2 回路図:配線図
CHKD, S.K.Biswas	2014-03-12	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H.Shono	2014-03-12			REGD. REGD 2014 0312
APPD, Y.Iizuka	2014-03-12			3YDA BB0043320