









SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	M. Oguri	2017-03-10		NTS	RAS-KJ40G2:RAC-KJ40G2 構造:寸法図			
CHKD.	T. Fukuda	2017-03-17						
APPD.	Y. Yasunaga	2017-03-21						
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0005671			

7L99000NN


回路図



配線図 RAS-KJ40G2



配線図 RAC-KJ40G2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{*5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の^{*6}HEMSアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
※6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M. Oguri	2017-03-07		NTS	RAS-KJ40G2:RAC-KJ40G2 回路図:配線図	
CHKD. Y. Funayama	2017-03-07			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. Y. Yasunaga	2017-03-08			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0005672	REGD. REGD 2017 0308