










仕様表


| 項 目               |               |                         | 形 式                           |                               | 室 内 機             |           | 室 外 機      |             |  |  |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|--|--|
|                   |               |                         |                               |                               | RAS-KJ40X2        |           | RAC-KJ40X2 |             |  |  |
| 冷凍装置              | 電 源 (50/60Hz) |                         |                               | 単相200V                        |                   |           |            |             |  |  |
|                   | 圧縮機出力 (W)     | 熱交換器フィン形状               |                               |                               | スリット              |           | 1,000      |             |  |  |
|                   |               | 冷媒制御装置                  |                               |                               | -                 |           | 電動膨張弁      |             |  |  |
|                   |               | 冷媒切換装置                  |                               |                               | -                 |           | 四方弁        |             |  |  |
|                   |               | 冷媒種類                    | 封入量 (g)                       |                               |                   | フロン R410A |            |             |  |  |
|                   |               |                         |                               | 1,190                         |                   |           |            |             |  |  |
|                   | 過負荷保護装置       | 配管接続方式                  |                               |                               | 自動復帰形             |           |            |             |  |  |
|                   |               | 配管                      | パイプ径 細径                       |                               |                   | フレア       |            |             |  |  |
|                   |               |                         | (外径φmm) 太径                    |                               |                   | 6.35      |            |             |  |  |
|                   | 送風装置          | ファンモータ出力 (W)            |                               |                               | 25                |           | 40         |             |  |  |
| ファン (冷房・暖房)       |               | 種 類                     |                               |                               | 貫流ファン             |           | プロペラファン    |             |  |  |
|                   |               | 風 量 (m <sup>3</sup> /h) | 強 風                           |                               |                   | 660 ・ 700 |            | 2,220・2,100 |  |  |
|                   |               |                         | 弱 風                           |                               |                   | 600 ・ 640 |            | -           |  |  |
| 電気特性              | 運転電流 (A)      | 冷 房                     |                               |                               | 6.1               |           |            |             |  |  |
|                   |               | 暖 房                     |                               |                               | 6.9 (最大 15.0)     |           |            |             |  |  |
|                   | 消費電力 (W)      | 冷 房                     |                               |                               | 1,090 (230~1,680) |           |            |             |  |  |
|                   |               | 暖 房                     |                               |                               | 1,235 (190~2,205) |           |            |             |  |  |
|                   | 力 率 (%)       | 冷 房                     |                               |                               | 90                |           |            |             |  |  |
|                   |               | 暖 房                     |                               |                               | 90                |           |            |             |  |  |
|                   | 始動電流 (A)      | 冷 房                     |                               |                               | 6.1               |           |            |             |  |  |
|                   |               | 暖 房                     |                               |                               | 6.9               |           |            |             |  |  |
|                   | 接続ケーブルの本数     |                         |                               | 3                             |                   |           |            |             |  |  |
|                   | 電源プラグ         | 容量 (V-A)                |                               |                               | 250V-15A          |           |            |             |  |  |
| 形 状               |               |                         | ㊦                             |                               | -                 |           |            |             |  |  |
| 冷房特性              | 冷 房 能 力 (kW)  |                         |                               | 4.0 (0.9~4.7)                 |                   |           |            |             |  |  |
|                   | 除湿能力 (ℓ/h)    |                         |                               | 2.1                           |                   |           |            |             |  |  |
|                   | 冷 房 の め や す   |                         |                               | 11~17畳 (18~28m <sup>2</sup> ) |                   |           |            |             |  |  |
| 暖房特性              | 暖房能力 (kW)     | 標 準                     |                               |                               | 5.0 (0.9~7.3)     |           |            |             |  |  |
|                   |               | 低 温                     |                               |                               | 5.3               |           |            |             |  |  |
| 暖 房 の め や す       |               |                         | 11~14畳 (18~23m <sup>2</sup> ) |                               |                   |           |            |             |  |  |
| 機能                | 据 付 方 式       |                         |                               | 背面引掛                          |                   | -         |            |             |  |  |
|                   | 主 操 作 ス イ ッ チ |                         |                               | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J1       |                   |           |            |             |  |  |
|                   | 表 示 ラ ン プ     |                         |                               | 運転・タイマー                       |                   |           |            |             |  |  |
|                   | 風 速 切 換       |                         |                               | 自動, 強風, 弱風, 微風                |                   |           |            |             |  |  |
| 色 調 (近似マンセルNO.)   |               |                         | ピュアホワイト (N9.5)                |                               | Tベージュ (5Y7/2)     |           |            |             |  |  |
| 外形寸法 (mm)         | 高 さ           |                         |                               | 280                           |                   | 570       |            |             |  |  |
|                   | 幅             |                         |                               | 780                           |                   | 750+86    |            |             |  |  |
|                   | 奥 行           |                         |                               | 210                           |                   | 288+56    |            |             |  |  |
| 製 品 質 量 (kg)      |               |                         | 9.5                           |                               | 37                |           |            |             |  |  |
| 騒音 (dB) (冷房・暖房)   | 強 風           |                         |                               | 47 ・ 47                       |                   | 49 ・ 50   |            |             |  |  |
|                   | 弱 風           |                         |                               | 41 ・ 41                       |                   | -         |            |             |  |  |
|                   | 微 風           |                         |                               | 37 ・ 37                       |                   | -         |            |             |  |  |
|                   | お や す み       |                         |                               | 28 ・ 30                       |                   | -         |            |             |  |  |
| ドレン接続口 (外径φmm)    |               |                         | 16                            |                               |                   |           |            |             |  |  |
| 付 属 品             |               |                         | 壁掛据付部品一式                      |                               |                   |           |            |             |  |  |
| 電源コード長さ (m) 左 / 右 |               |                         | 0.4 / 1.1                     |                               | -                 |           |            |             |  |  |

●本仕様は予告なく変更することがあります。

| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                                       |                  |  |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------------------|--|
| DWN.      | S. Iijima   | 2008-03-01 |  | NTS   | RAS-KJ40X2:RAC-KJ40X2 構造:寸法図                |                  |  |
| CHKD.     | S. Todokoro | 2008-03-03 |                                                                                       |       | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan     | TOCHIGI DWG. No. |  |
| APPD.     | T. Nagata   | 2008-03-07 |                                                                                       |       |                                             | 3YAA BB0011840   |  |
|           |             |            |                                                                                       |       | <div>REGD.<br/>REGD<br/>2008<br/>0307</div> |                  |  |





|           |             |            |                                                                                       |       |                               |                                                                                       |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNATURE |             | DATE       |  | SCALE | TITLE                         |  |
| DWN.      | S. Iijima   | 2008-03-01 |                                                                                       | NTS   | RAS-KJ40X2:RAC-KJ40X2 回路図:配線図 |                                                                                       |
| CHKD.     | S. Todokoro | 2008-03-03 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |       | TOCHIGI DWG. No.              |                                                                                       |
|           |             |            |                                                                                       |       |                               |                                                                                       |
| APPD.     | T. Nagata   | 2008-03-07 |                                                                                       |       | 3YDA BB0011842                |                                                                                       |