




仕様表

項 目		形 式		室 内 機	室 外 機	
				RAS-KJ40Y2	RAC-KJ40Y2	
冷凍装置	電 源 (50/60Hz)			単相200V		
	圧 縮 機 出 力 (W)			—	1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁	
	冷 媒	種 類			フロン R410A	
		封 入 量 (g)			1,190	
	配 管	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
		配 管 接 続 方 式			フレア	
		パイプ径 (外径φmm)	細 径			6.35
太 径			9.52			
送風装置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	660 ・ 700	2,220・2,100	
			弱 風	600 ・ 640	—	
			微 風	500 ・ 570	—	
電気特性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.1			
		暖 房	6.9 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,090 (230~1,680)			
		暖 房	1,235 (190~2,205)			
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.1			
		暖 房	6.9			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3			
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-15A				
		形状	㊦	—		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9~4.7)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1		
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m ²)		
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	5.0 (0.9~7.3)			
		低 温	5.3			
機能	暖 房 の め や す			11~14畳 (18~23m ²)		
	据 付 方 式			背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4E1		
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー		
色 調 (近似マンセルN.O.)	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風		
	色 調 (近似マンセルN.O.)			ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			280	570	
	幅			780	750+86	
	奥 行			210	288+56	
製 品 質 量 (kg)			9.5	37		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			47 ・ 47	49 ・ 50	
	弱 風			41 ・ 41	—	
	微 風			37 ・ 37	—	
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			左 / 右	0.4 / 1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S.Todokoro	2009-01-23	⊙	NTS	RAS-KJ40Y2:RAC-KJ40Y2 構造:寸法図
CHKD.	N.Miyazaki	2009-01-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD.	N.Miyazaki	2009-01-24			
				TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2009 0124
				3YAA BB0016536	

