












B	B	0	0	2	1	1	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-KJ40Z2		RAC-KJ40Z2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			－		1000			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			－		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			－		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
		封 入 量 (g)		1000					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア					
	パイプ径		細 径	6.35					
	(外径φmm)		太 径	9.52					
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン				
		風 量 (m ³ /h)	強 風	660 ・ 700		2,410 ・ 2,190			
			弱 風	600 ・ 640		－			
				微 風	500 ・ 570		－		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷	房	6.3					
		暖	房	6.7 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷	房	1,140 (190～1,450)					
		暖	房	1,205 (195～2,305)					
	力 率 (%)	冷	房	90					
		暖	房	90					
	始動電流 (A)	冷	房	6.3					
		暖	房	6.7					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		250V-15A						
	形 状		㊦		－				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.5～4.2)						
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1						
	冷 房 の め や す		11～17畳 (18～28m ²)						
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	5.0 (0.6～7.3)						
		低 温	5.3						
	暖 房 の め や す		11～14畳 (18～23m ²)						
機 能	据 付 方 式		背面引掛		－				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4L1						
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー						
	風 速 切 換		自動、強風＋パワフル、強風、弱風、微風						
色 調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5)			Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高	さ		280		600			
	幅		780		792+85				
	奥	行		210		299+55			
製 品 質 量 (kg)				8.0		37			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強	風		47 ・ 47		49 ・ 50			
	弱	風		41 ・ 41		－			
	微	風		37 ・ 37		－			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式					
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右				0.5/1.2		－			

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-03-05		NTS	RAS-KJ40Z2:RAC-KJ40Z2 構造・寸法図
CHKD.	H. Yamazaki	2010-03-06		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2010-03-06		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0021165	
				REGD. REGD 2010 0306	



A




C

D

- E

F



SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2010-03-10		NTS	RAS-KJ40Z2:RAC-KJ40Z2 回路図:配線図	
CHKD.	T. Umeshita	2010-03-11		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD.	E. Matsubara	2010-03-11				
			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2010 0311	
			3YDABB0021167			