

19L1Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛KJシリーズ 仕様表

RAS-KJ56M2/RAC-KJ56M2

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-KJ56M2		RAC-KJ56M2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.7)			
		消費電力	W	2,130 (190 ~ 2,200)			
		運転電流	A	12.2			
		力率	%	87			
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.6 ~ 9.2)			
		消費電力	W	1,980 (195 ~ 3,705)			
		運転電流	A	11.4 (最大 20.0)			
		力率	%	87			
	低温	能力	kW	6.7			
		消費電力	W	3,280			
始動電流			A	12.2			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0			
		JISC9612:2005 (区分名)		5.0 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,500	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	890				
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	990・1,130		2,490・2,340	
		強 風	m ³ /h	720・760		—	
		弱 風	m ³ /h	600・620		—	
		微 風	m ³ /h	470・500		—	
		静	m ³ /h	370・390		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	67・68		64・66		
	強 風	dB	58・58		—		
	弱 風	dB	52・54		—		
	微 風	dB	47・48		—		
	静	dB	43・44		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P1				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊤		—		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	30				
	最大高低差	m	15				
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215		709×859(+97)×319(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		99×42×75		
質 量 (製品・荷造)		kg	8.5・10.0		35.0・38.0		

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。

(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	Y.Tanaka	2022-03-21		NTS	2022年度 KJシリーズ 仕様表		
CHKD.	M.Awano	2022-03-21			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	M.Awano	2022-03-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		4YAA NN0021761		



1571751

日立ルームエアコン 壁掛KJシリーズ 室内ユニット 寸法図

室内機サービススペース



*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。


注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、
冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状

RAS-KJ22M~KJ36M ㊦
RAS-KJ40M2 ㊧
RAS-KJ56M2 ㊨

6. 電源コードの長さ

RAS-KJ22M~KJ36M 約1.0m RAS-KJ22M~KJ36M 約1.7m
RAS-KJ40M2,KJ56M2 約0.6m RAS-KJ40M2,KJ56M2 約1.3m




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



適用機種

RAS-KJ22M
RAS-KJ25M
RAS-KJ28M
RAS-KJ36M
RAS-KJ40M2
RAS-KJ56M2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0021751	REGD. 2022 0321
DWN.	Y.Tanaka	2022-03-21	㊦	NTS	2022年度 KJシリーズ 寸法図			
CHKD.	M.Awano	2022-03-21						
APPD.	M.Awano	2022-03-21						



