







仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-KW56J2		RAC-KW56J2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 5.8)				
		消費電力	W	1,970 (190 ~ 2,245)				
		運転電流	A	10.7				
		力率	%	92				
暖 房	定格	能力	kW	6.7 (0.5 ~ 9.5)				
		消費電力	W	2,020 (195 ~ 3,820)				
		運転電流	A	11.0 (最大 20.0)				
		力率	%	92				
	低温	能力	kW	6.9				
		消費電力	W	3,380				
始 動 電 流			A	11.0				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0				
		JISC9612:2005 (区分)		5.0 (F)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	-		1,500		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
冷 媒	種類	フロン R32						
	封入量	g	1,290					
フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類				貫流ファン		プロペラファン	
	風 量	急 速	m³/h	840 ・ 980		2,490・2,340		
		強 風	m³/h	660 ・ 760		-		
		弱 風	m³/h	490 ・ 550		-		
		微 風	m³/h	320 ・ 340		-		
		静	m³/h	260 ・ 250		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	68 ・ 69		64 ・ 64			
	強 風	dB	60 ・ 61		-			
	弱 風	dB	56 ・ 56		-			
	微 風	dB	51 ・ 52		-			
	静	dB	43 ・ 43		-			
操作スイッチ		形名	ワイヤレスリモコン RAR-9E4					
電源プラグ	容 量	250V-20A						
	形 状	㊦			-			
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-			
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	12					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16					
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	240×798×315		709×859 (+97)×319 (+68)			
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	85×31×40		99×42×75			
質量 (製品・荷造)		kg	10.0 ・ 12.0		40.5 ・ 42.0			

- 注記








1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-KW56J2:RAC-KW56J2 構造・寸法図	
DWN.	K. Yahagi	2019-01-26		N T S	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0012678
CHKD.	K. Kezuka	2019-01-26				
APPD.	K. Kezuka	2019-01-26				
						

6	7	9	2	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	H. Kudo	2019-01-25		NTS	RAS-KW56J2:RAC-KW56J2 構造:寸法図	
CHKD.	M. Oguri	2019-01-25	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2019-01-25				3YAA NN0012679
						REGD. REGD 2019 0125

