










8 1 9 3 0 0 B B B


室内機



ワイヤレスリモコン




据 付 板 (正面図)



注記



1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8 m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ





仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-L22BE9	RAC-L22BE9	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		600	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A			
		封 入 量 (g)	720			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形			
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35			
		太 径	9.52			
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25	40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	急 速	650 ・ 720		1,590 ・ 1,530
			強 風	410 ・ 480		—
			弱 風	340 ・ 410		—
			微 風	290 ・ 330		—
			静	260 ・ 260		—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	6.5			
		暖 房	5.2 (最大 15.0)			
	消費電力 (W)	冷 房	550 (235~850)			
		暖 房	440 (170~1,075)			
	力 率 (%)	冷 房	85			
		暖 房	85			
	始動電流 (A)	冷 房	6.5			
暖 房		5.2				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		3				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A				
	形 状	㊦	—			
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.3~2.8)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2			
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m ²)			
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)		2.2 (0.2~3.9)			
	標 準 低 温		2.8			
	暖 房 の め や す		5~6畳 (8~10m ²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4Z3			
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー			
	風 速 切 換		自動、急速、強風、弱風、微風、静			
色 調 (近似マンセルN0.)			クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	280		505		
	幅	780		700+64		
	奥 行	210		258+54		
製 品 質 量 (kg)		7.5		2.2		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	急 速	45 ・ 45		45 ・ 45		
	強 風	33 ・ 34		—		
	弱 風	30 ・ 31		—		
	微 風	27 ・ 27		—		
	静	24 ・ 24		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.6/1.3		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-04-07		NTS	RAS-L22BE9:RAC-L22BE9 構造・寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2012-04-09		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-10		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0031918	
				REGD. REGD 2012 0410	





- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の*³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD