




室外機サービススペース

100 以上

200 以上

200 以上

200 以上

658

718

300 以上

風

200 以上

50 以上


275

- | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|---|-------|------------------------------|---|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |  |
| DWN. | S. Iijima | 2018-06-23 |  | NTS | RAS-L25HE6:RAC-L25HE6 構造:寸法図 | |
| CHKD. | K. Kezuka | 2018-06-23 | Hitachi-Johnson Controls
Air Conditioning, Inc. | | | TOCHIGI DWG. No.

3YAA NN0010596 |
| APPD. | K. Kezuka | 2018-06-23 | | | | |



L690T00NN

回路図



配線図 RAS-L25HE6

配線図 RAC-L25HE6



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
 - H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2018-06-23		NTS	RAS-L25HE6:RAC-L25HE6 回路図:配線図	
CHKD. K. Kezuka	2018-06-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0010597
APPD. K. Kezuka	2018-06-23				

REGD.
REGD
2018
0623