










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹ HA接続コード: 部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※² 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Todokoro	2010-03-10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	NTS	RAS-L25ZE7:RAC-L25ZE7 回路図:配線図
CHKD, T.Umeshita	2010-03-11			TOCHIGI DWG. No.
APPD, E.Matsubara	2010-03-11			3YDA BB0021143

REGD.
REGD
2010
0311