





3YAAA0678


室内機





ワイヤレスリモコン



Pから見る（下引配管位置）




背面から見る（配管引出寸法）






※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

据付板



室外機




注記


- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さ

7. プラグの形状 ⑪

室内機受電の場合





室外機受電の場合



アンカーボルト用長穴（12×16）
（2-φ8ボルト用）

空気吐出口

φ20ドレン穴



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	イジマ	2001.01.29	NTS	RAS-LF22MX:RAC-22FMX 構造:寸法図
審査	オソト	2001.01.30	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番
承認	オソト	2001.01.30	Tokyo Japan	再入庫

3YAAA0678

2001-02
26


仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-LF22MX	RAC-22FMX
圧縮機出力 (W)		—	700
熱交換器フィン形状		アコーディオン	コルゲート
冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		HCFC-22	
封入量 (g)		520	
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
パイプ径 太径 (外径φmm)		φ9.52	
配管セット		P-24VR, P-28VR	
ファンモータ出力 (W)		20	20
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量 (m³/h)		360・480	1080・1050
風速 (m/s)		320・410	—
風圧 (Pa)		280・340	—
運転冷房		9.6	
運転暖房		—	
ヒータ ON		—	
ヒータ OFF		12.6	
消費電力 (W)		860 (320~1,100)	
冷房		—	
暖房		1,130 (280~1,280)	
ヒータ ON		—	
ヒータ OFF		9.0	
力率 (%)		—	
冷房		9.0	
暖房		—	
ヒータ ON		9.6	
ヒータ OFF		12.6	
始動電流 (A)		—	
冷房		9.6	
暖房		12.6	
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ容量 (V-A)		125V-15A	
電源プラグ形状		⑪	
冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)	
除湿能力 (ℓ/h)		1.2	
冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	
暖房能力 (kW)		—	
ヒータ ON		—	
ヒータ OFF		3.2 (0.9~3.7)	
低 温		2.7	
電気ヒーター (W)		—	
暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)	
据付方式		背面引掛	—
主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (押しボタン)	RAR-1Y5
表示ランプ		運転, タイマー	—
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風	—
キャビネット (色, マンセルNo)		ホワイト (5Y8.5/0.5)	TベージュNo5Y7/2
外形寸法 (mm)		高さ 248	570
		幅 744	700+60
		奥行 168+5	210+35
製品質量 (kg)		5.5	28.0
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強 風 37・41	46・47
		弱 風 32・36	—
		微 風 28・32	—
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右 0.9/1.6	—


● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YDAA0679


回路図



配線図 RAS-LF22MX



配線図 RAC-22FMX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 イイジマ	2001.01.29	NTS		RAS-LF22MX:RAC-22FMX 回路図:配線図
審査				柵木図番
承認 オソト	2001.01.30	Hitachi Appliances, Inc.		再入庫
	2001.01.30	Tokyo Japan		入庫

3YDAA0679

2001-02
26