









B	B	0	0	1	5	8	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機





注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が100mm、
上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ 約0 4m 約1 1m




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-LJ36Y2	RAC-LJ36Y2
冷 凍 装 置	電 源 (50/60Hz)			単相200V	
	圧 縮 機 出 力 (W)			—	1,000
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
	冷 媒	種 類		フロン R410A	
		封 入 量 (g)		1,190	
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
	パイプ径 細 径		6.35		
	(外径φmm) 太 径		9.52		
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25	40
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン
		風 量	600 ・ 620		2,040・1,740
		(m ³ /h)	強 風	510 ・ 560	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.8		
		暖 房	5.3 (最大 15.0)		
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,035 (230~1,200)		
		暖 房	960 (190~1,180)		
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	90		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.8		
		暖 房	5.3		
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3	
	冷 房 特 性	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A	
		形 状	㊦	—	
冷 房 能 力 (kW)		3.6 (0.9~4.0)			
暖 房 特 性	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.9		
	冷 房 の め や す		10~15畳 (16~25m ²)		
	暖 房 能 力 (kW)		4.2 (0.9~5.1)		
機 能	暖 房 の め や す		9~12畳 (15~19m ²)		
	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4E1		
色 調 (近似マンセルN.O.)	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー		
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280	570	
	幅		780	750+86	
	奥 行		210	288+56	
製 品 質 量 (kg)			9.5	37	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		47 ・ 47	47 ・ 48	
	弱 風		37 ・ 38	—	
	微 風		33 ・ 35		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電 源 コ ー ド 長 さ (m) 左 / 右			0.4/1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2009-01-20		NTS	RAS-LJ36Y2:RAC-LJ36Y2 構造:寸法図	
CHKD.	N. Miyazaki	2009-01-21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	N. Miyazaki	2009-01-21			3YAA BB0015815	

