






9 5 0 1 3 0 0 B B B

回路义




配線図 RAS-M22BE9




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

配線図 R A C - M 2 2 B E 9



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-04-04		NTS	RAS-M22BE9:RAC-M22BE9 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2012-04-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD.
	T. Umeshita	2012-04-04				REGD.
APPD.	E. Matsubara	2012-04-04			3YDA BB0031059	2012 04 04