




1

2

3

4

5








6

7

8

B	B	0	0	3	1	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-04-07		NTS	RAS-M25BE9:RAC-M25BE9 構造:寸法図	
CHKD.	T. Endo	2012-04-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	E. Matsubara	2012-04-10			3YAA BB0031061	
					REGD. REGD. 2012 0410	

1

2


3

6

7

3YAA BB0031061

REGD.
REGD
2012
0410



・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2012-04-04		NTS	RAS-M25BE9:RAC-M25BE9 回路図:配線図
CHKD. H. Shono	2012-04-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2012-04-04			3YDA BB0031062
APPD. E. Matsubara	2012-04-04			REGD. REGD 2012 0404