









BB0021089


回路図



配線図 RAC-M28ZE7



配線図 RAS-M28ZE7



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100]
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2010-03-16		NTS	RAS-M28ZE7:RAC-M28ZE7 回路図:配線図
CHKD. K. Suto	2010-03-16			TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2010-03-16			
APPD. E. Matsubara	2010-03-17			3YDA BB0021089

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

REGD.
REGD
2010
0317