






BB0037717


回路図



配線図 RAS-MBK25C



配線図 RAC-MBK25C



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN, S. Todokoro	2013-03-18		NTS	RAS-MBK25C:RAC-MBK25C 回路図・配線図	
CHKD, S. K. Biswas	2013-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0037717 REGD. REGD 2013 0319
H. Shono	2013-03-18				
APPD, H. Yamazaki	2013-03-19				