




BB0037721



室内機





ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。




※室内機の背面で配管接続する場合は120mm以上。



ワイヤレスリモコン




背面図




据付板(正面図)

天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です〕



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ





7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。






仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機		
				RAS-MBK36C		RAC-MBK36C		
電 源 (50/60Hz)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 細 径			6.35				
	(外径φmm) 太 径			9.52				
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	急 速	760 ・ 820		1,860 ・ 1,740		
			強 風	540 ・ 570		—		
			弱 風	450 ・ 450		—		
			微 風	280 ・ 330		—		
			静	240 ・ 270		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	13.7					
		暖 房	12.2 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷 房	1,260 (205~1,310)					
		暖 房	1,120 (165~1,485)					
	力 率 (%)	冷 房	92					
		暖 房	92					
	始動電流 (A)	冷 房	13.7					
		暖 房	12.2					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A						
	形 状	㊦		—				
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			3.6 (0.3~3.7)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.9				
	冷 房 の め や す			10~15畳 (16~25m ²)				
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	4.2 (0.2~4.8)				
			低 温	3.9				
	暖 房 の め や す			9~12畳 (15~19m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-5M3				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン・eco・ミスト				
	風 速 切 換			自動、急速、強風、弱風、微風、静				
色 調 (近似マンセルN.O.)				クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルブルー (2.9Y7.8/1)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		260		570			
	幅		795		750+91			
	奥 行		293		288+56			
製 品 質 量 (kg)				11.0		3.0		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	急 速		48 ・ 48		47 ・ 47			
	強 風		40 ・ 40		—			
	弱 風		35 ・ 34		—			
	微 風		28 ・ 28		—			
	静		25 ・ 25		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電 源 コ ー ド 長 さ (m) 左 / 右				1.0 / 1.7		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-04-09		NTS	RAS-MBK36C:RAC-MBK36C 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2013-04-09	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0037721
APPD.	Y. Iizuka	2013-04-09				
						



SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-03-18		NTS	RAS-MBK36C:RAC-MBK36C 回路図:配線図		
CHKD.	S. K. Biswas	2013-03-18		Hitachi Appliances, Inc.	Tohyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2013-03-18					
APPD.	H. Yamazaki	2013-03-19					