




仕様表

項目	形式	室内機	室外機
		RAS-NJ22VL	RAC-NJ22VL
冷凍装置	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	圧縮機出力 (W)	—	600
	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
	封入量 (g)	870	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	6.35	
送風装置	パイプ径 太径 (外径φmm)	9.52	
	配管セット	HP-2340F, HP-2370F	
電気特性	ファンモータ出力 (W)	25	40
	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	540・540	1,860・1,620
	風速	480・480	—
性能	運転電流 (A)	冷房 5.0	暖房 4.7 (最大 13.0)
	消費電力 (W)	冷房 435 (155~980)	暖房 400 (115~1,040)
	力率 (%)	冷房 87	暖房 85
	始動電流 (A)	冷房 5.0	暖房 4.7
冷房特性	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ	容量 (V-A) 125V-15A	形状 ①
暖房特性	冷房能力 (kW)	2.2 (0.9~2.9)	
	除湿能力 (ℓ/h)	1.2	
機能	冷房のめやす	6~9畳 (10~15m²)	
	暖房能力 (kW)	標準 2.2 (0.9~3.6)	低温 2.6
色調	暖房のめやす	5~6畳 (8~10m²)	
	据付方式	背面引掛	—
外形寸法 (mm)	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J1	
	表示ランプ	運転・タイマー	
製品質量 (kg)	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風	
	色調 (近似マンセルN.O.)	ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
騒音 (dB) (冷房・暖房)	高さ	280	505
	幅	780	700+68
ドレン接続口 (外径φmm)	奥行	210	258+48
	製品質量 (kg)	7.5	25
付属品	強風	43・43	45・44
	弱風	37・38	—
電源コード長さ (m)	微風	33・35	—
	おやすみ	26・26	—
左 / 右	ドレン接続口 (外径φmm)	16	
	付属品	壁掛据付部品一式	
0.4 / 1.1	電源コード長さ (m)	左 / 右 0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 E. Matsubara	2006-03-13	第一角法	1:1	RAS-NJ22VL:RAC-NJ22VL 構造:寸法図
審査 S. Abe	2006-03-13	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 S. Abe	2006-03-13			
3YAA BB0002743				入庫 REGD 2006-03 22

