




室内機





上面吸込口



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン






〔注記〕


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



据 付 板 天井面（回縁）



仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-NJ28T2		RAC-NJ28T2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			－		1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			－		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			－		四方弁	
	冷 媒	種 類		フロン R410A			
		封 入 量 (g)		1,250			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35				
		太 径	9.52				
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 620		2,040 ・ 1,740	
			弱 風	510 ・ 560		－	
			微 風	450 ・ 500		－	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	3.3				
		暖 房	ヒ ー タ ON	－			
			ヒ ー タ OFF	3.9 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	590 (155～1,195)				
		暖 房	ヒ ー タ ON	－			
			ヒ ー タ OFF	710 (115～1,180)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒ ー タ ON	－			
			ヒ ー タ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	3.3				
暖 房		3.9					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4				
電 源 プ ラ グ			容 量 (V-A)		250V-15A		
			形 状		㊦ ー		
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9～3.3)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6			
	冷 房 の め や す			8～12畳 (13～19m ²)			
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒ ー タ ON	－				
		ヒ ー タ OFF	3.6 (0.9～4.8)				
		低 温	3.5				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			－			
	暖 房 の め や す			8～10畳 (13～16m ²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛		－		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1				
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風				
色 調 (近似マンセルNO.)				ホホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		600		
	幅		780		792+85		
	奥 行		210		299+46		
製 品 質 量 (kg)			9.5		42		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		47 ・ 48		
	弱 風		37 ・ 38		－		
	微 風		33 ・ 35		－		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16				
付 属 品			壁掛据付部品一式				
電 源 コ ー ド 長 さ (m) 左 / 右			0.4 / 1.1		－		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Ohta	2005-03-15		NTS	RAS-NJ28T2: RAC-NJ28T2 構造: 寸法図
審査		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3.YAAA7402
承認				
				入庫 REGD 2005-03-15 26

