











室内機





〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-NJ40T2		RAC-NJ40T2		
電 源 (50/60Hz)					単相200V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			－		1,000			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			－		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			－		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
		封 入 量 (g)		1,250					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア					
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35						
		太 径	9.52						
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F						
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン				
		風 量 (m ³ /h)	強 風	660・700		2,410・2,190			
			弱 風	600・640		－			
			微 風	500・570		－			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	6.0						
		暖 房	ヒータ ON	－					
			ヒータ OFF	8.7 (最大 15.0)					
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,075 (155~1,300)						
		暖 房	ヒータ ON	－					
			ヒータ OFF	1,565 (115~2,400)					
	力 率 (%)	冷 房	90						
		暖 房	ヒータ ON	－					
			ヒータ OFF	90					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	6.0						
		暖 房	8.7						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4						
電 源 プ ラ グ			容 量 (V-A)		250V-15A				
			形 状		㊦		－		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9~4.5)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1					
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m ²)					
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	－						
		ヒータOFF	5.6 (0.9~7.9)						
		低 温	5.7						
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			－					
	暖 房 の め や す			12~15畳 (20~25m ²)					
機 能	据 付 方 式		背面引掛		－				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1						
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー						
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風						
色 調 (近似マンセルNO.)					ホホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		600				
	幅		780		792+85				
	奥 行		210		299+46				
製 品 質 量 (kg)					9.5		42		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		47・47		49・50				
	弱 風		41・41		－				
	微 風		37・37		－				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16				
付 属 品					壁掛据付部品一式				
電 源 コー ド 長 さ (m)			左 / 右	0.4 / 1.1		－			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称	
製図	S.Todokoro	2005-01-21		NTS	RAS-NJ40T2:RAC-NJ40T2 構造:寸法図	
審査	Y.Ohta	2005-01-21			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAAA7170
承認	N.Miyazaki	2005-01-24				

