




室内機





上面吸込口



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン






〔注記〕


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm 必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ 約 0.4 m 約 1.1 m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



据 付 板 天井面（回縁）



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-NJ50T2		RAC-NJ50T2		
電 源 (50/60Hz)					単相200V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			-		1,000			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			-		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			-		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
		封 入 量 (g)		1,250					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア					
パイプ径 (外径φmm)		細 径	6.35						
		太 径	9.52						
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F						
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	680・710		2,410・2,190			
			弱 風	600・640		-			
			微 風	500・570		-			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	9.8						
		暖 房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	9.9 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷 房	1,760 (155~2,050)						
		暖 房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	1,785 (115~2,410)					
	力 率 (%)	冷 房	90						
		暖 房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	90					
	始 動 電 流 (A)	冷 房	9.8						
		暖 房	9.9						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4						
電 源 プ ラ グ			容 量 (V-A)		250V-15A				
			形 状		㊦		-		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			5.0 (0.9~5.5)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.8					
	冷 房 の め や す			14~21畳 (23~34m ²)					
暖 房 特 性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-						
		ヒータOFF	6.3 (0.9~8.0)						
		低 温	5.8						
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-					
	暖 房 の め や す			14~17畳 (23~29m ²)					
機 能	据 付 方 式		背面引掛		-				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Q1						
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー						
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風						
色 調 (近似マンセルNO.)					ホホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		600				
	幅		780		792+85				
	奥 行		210		299+46				
製 品 質 量 (kg)					9.5		42		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		48・47		50・50				
	弱 風		41・41		-				
	微 風		37・37		-				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16				
付 属 品					壁掛据付部品一式				
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			左 / 右		0.4 / 1.1		-		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	S.Todokoro	2005-01-21	NTS	RAS-NJ50T2:RAC-NJ50T2 構造:寸法図
審査	Y.Ohta	2005-01-21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
承認	N.Mivazaki	2005-01-24	3.YAAA7173	

