





















3YAA76193

室内機





注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が 100 mm、
上は 50 mm 必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 12 m 以内です。
(配管長が 8 m を超える場合には、10 g/m の追加チャージが必要です)
4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側が $\phi 2.0 \times 2$ 、制御側 $\phi 1.6 \times 2$ 、または $\phi 2.0 \times 2$ の単線Fケーブルを使用します。



仕 様 表

項目			形式		
			室内機 RAS-R22JX-1		室外機 RAC-228JX-1
電源 (50/60Hz)			単相100V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	700	
	熱交換器フィン形状		アコーディオン	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	キャピラリ	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒	種類	フロン22		
		封入量 (g)	540 (ページ分20g含む)		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
配管	配管接続方式		フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細径	6.35		
		太径	9.52		
		配管セット		P-24VK2, P-28VK2	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン	
		風量 (m³/h)	強風	360・480	1320・1290
			弱風	320・410	—
			微風	280・340	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	9.1		
		暖房	ヒータ ON ヒータOFF	— 12.1	
	消費電力 (W)	冷房	820 (320~1100)		
		暖房	ヒータ ON ヒータOFF	— 1090 (280~1300)	
	力率 (%)	冷房	90		
		暖房	ヒータ ON ヒータOFF	— 90	
	始動電流 (A)	冷房	9.1		
		暖房	12.1		
	接続ケーブルの本数		4		
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A		
形状		㊦	—		
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)		
	除湿能力 (ℓ/h)		1.2		
	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータOFF	3.2 (0.9~3.9)		
		低温	2.8		
	電気ヒーター (W)		—		
暖房のめやす		7~9畳 (12~15m²)			
機能	据付方式		背面引掛	—	
	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4		
	表示ランプ		運転・タイマー		
	風速切換		自動・強風・弱風・微風		
キャビネット (色, マンセルNo)			—	—	
外形寸法 (mm)	高さ	248		530	
	幅	744		665+80	
	奥行	168+5		247+38	
製品質量 (kg)			5.5	24	
騒音 (dB) 冷房・暖房	強風	36・40		44・44	
	弱風	32・36		—	
	微風	28・32		—	
ドレン接続口 (外径φmm)			φ16		
付属品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)			0.9/1.6	—	


●本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 イワヅチ	98.05.11	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA76193
	審査 イワヅチ	98.05.11	RAS-R22JX-1: RAC-228JX-1			
	承認 タカハシ	98.05.11	構造: 寸法図			


3YDA76185

A
B
C
D
E
F


回路図



配線図 RAS-R22JX-1



配線図 RAC-228JX-1



	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 98. 5.28 庫	製図	イワブチ	98.05.11	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA76185
	審査	イワブチ	98.05.11	RAS-R22JX-1: RAC-228JX-1		
	承認	タカハシ	98.05.11	回路図: 配線図		

A
B
C
D
E
F