























室内機




1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2
または、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ



仕様表

項 目		形 式	室 内 機	室 外 機	
			RAS-R22JXR	RAC-22JXR	
電 源 (50/60Hz)			単相100V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		-	700	
	熱交換器フィン形状		アコーディオン	コルゲート	
	冷媒制御装置		-	キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置		-	四方弁	
	冷媒種類		HCFC-22		
	封入量 (g)		590 (エアパージ分20g含む)		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
送 風 装 置	配 管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径 細 径	φ6.35		
		(外径φmm) 太 径	φ9.52		
		配管セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2	
電 気 特 性	ファンモータ出力 (W)		20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	360・480	1200・1200
			弱 風	320・410	-
			微 風	280・340	-
機 能	運 転 電 流 (A)	冷 房	9.1		
		暖 房	ヒータ ON	-	
	ヒータ OFF		12.1		
	消費電力 (W)	冷 房	820 (320~1,100)		
		暖 房	ヒータ ON	-	
	ヒータ OFF		1,090 (280~1,300)		
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	ヒータ ON	-	
	ヒータ OFF		90		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	9.1		
暖 房		12.1			
性	接続ケーブルの本数		4		
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A		
形 状		㊹	-		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2		
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m ²)		
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-		
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~3.9)		
		低 温	2.8		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-		
機 能	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m ²)		
	据 付 方 式	背面引掛	-		
	主 操 作 ス イ ッ チ	ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-1Y4			
	表 示 ラ ン プ	運転, タイマー			
外 形 寸 法 (mm)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風		
	キャビネット (色, マンセルNo)		-	-	
	製 品 質 量 (kg)	高 さ	248	570	
幅		744	700+53		
奥 行		168+5	210+35		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		36・40	44・44	
	弱 風		32・36	-	
	微 風		28・32	-	
ドレン接続口 (外径φmm)		16			
付 属 品		壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	-	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



尺度	NTS
----	-----

入庫

入庫

99.3.9

庫

製図	ナカオ	99.02.25
審査	ナカオ	99.02.25
承認	フジ	99.02.26

名称	RAS-R22JXR:RAC-22JXR
構造：寸法図	

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

3 YAA7750 I

