












0	8	2	5	3	0	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機



ワイヤレスリモコン




1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表








形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-SC71C2	RAC-SC71C2
電 源 (50/60Hz)				単相200V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	1000
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			—	電動膨張弁
	冷媒切換装置			—	四方弁
	冷媒種	類 フロン R410A			
	封入量 (g)			1,660	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
配 管	配管接続方式			フレア	
	パイプ径細径 (外径φmm)	径 φ6.35			
	パイプ径太径	径 φ12.7			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25	45
	ファン (冷房・暖房)	種	類 貫流ファン		プロペラファン
		風 量 (m³/h)	急速風	1040・1150	2490・2340
			強風	760・780	—
			弱風	600・620	—
			微風	470・500	—
静			370・390		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷房	15.5		
		暖房	12.6 (最大 20.0)		
	消費電力 (w)	冷房	3000 (155 ～ 3150)		
		暖房	2450 (135 ～ 3900)		
	力 率 (%)	冷房	97		
		暖房	97		
	始動電流 (A)	冷房	15.5		
		暖房	12.6		
	接続ケーブルの本数			3	
	電源プラグ	容量 (V-A) 形 状	250V-20A ㊦ —		
冷房特性	冷房能力 (kW)			7.1 (0.6～7.2)	
	除湿能力 (ℓ/h)			4.2	
	冷房のめやす			20～30畳 (32～49m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	標準低温	8.5 (0.6～11.8) 8.7		
	暖房のめやす			19～23畳 (31～39m²)	
機 能	据付方式			背面引掛	—
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-5H5	
	表示ランプ			運転、タイマー、クリーン、みはり ミスト、ECO、在室モニター、予熱・霜とり	
	風速切換			自動、急速パワフル、強風、弱風、微風、静	
色調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)
外形寸法 (mm)	高	さ		295	629
	幅		798	799 (+99)	
	奥	行	299	299 (+68)	
製 品 質 量 (kg)		15.0 42.5			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	急速風	55・55		57・57	
	強風	47・48		—	
	弱風	42・42		—	
	微風	37・38		—	
	静		28・29		—
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)				左/右	0.6/1.3 —

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2012-10-26		NTS	RAS-SC71C2:RAC-SC71C2 構造・寸法図 	
CHKD.	K. Yokoyama	2012-10-26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
	Y. Iizuka	2012-10-26				
APPD.	Y. Notova	2012-10-26	3YAA BB0035280			






B	B	0	0	3	5	2	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3 面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2 面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。



※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Hirono	2012-10-20		NTS	RAS-SC71C2:RAC-SC71C2 構造:寸法図	
CHKD.	T. Fukuda	2012-10-20		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y. Notowa	2012-10-20			3YAA BB0035232	

