











BB0011074

室内機




形 式				室 内 機	室 外 機
項 目				RAS-SC71X2	RAC-SC71X2
電 源 (50/60Hz)				単相200V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	1,000
	熱交換器フィン形状			細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置			—	電動膨張弁
	冷媒切換装置			—	四方弁
	冷媒種類			フロン R410A	
	封入量 (g)			1,600 g	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
	配管配管接続方式			フレア	
			パイプ径 細径	φ6.35	
			(外径φmm) 太径	φ12.7	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン	プロペラファン
		風 量 強 風	950・980	2,490・2,340	
		(m ³ /h) 弱 風	630・750	—	
			微 風	510・620	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		13.9	
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	8.7	
	消費電力 (W)	冷 房		2,715 (80 ~ 3,050)	
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	1,715 (75 ~ 3,995)	
	力 率 (%)	冷 房		98	
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータ OFF	99	
	始 動 電 流 (A)	冷 房		13.9	
暖 房		8.7			
接続ケーブルの本数				3	
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)		250V-20A		
	形 状		㊦	—	
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			7.1 (0.8~7.3)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			4.2	
	冷 房 の め や す			20~30畳 (32~49m ²)	
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータON		—	
		ヒータOFF		7.5 (0.7~12.3)	
		低 温		8.9	
	電気ヒーター (W)			—	
暖 房 の め や す			17~21畳 (27~34m ²)		
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3R1		
	表 示 ラ ン プ		運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト・空清		
	風 速 切 換		自動、強風、弱風、微風、静		
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295	600	
	幅		875	792 (+95)	
	奥 行		233	299 (+55)	
製 品 質 量 (kg)				14	42
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		50・50	54・54	
	弱 風		43・43	—	
	微 風		37・38	—	
	静		23・23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)				16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左/右				0.6/1.3	—




注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Tokita	2007-12-26			N T S	RAS-SC71X2:RAC-SC71X2 構造・寸法図		
CHKD.	T. Imoto	2007-12-26						
APPD.	N. Mizazaki	2007-12-26						
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.		
						REGD. 2007 1226		




BB0011082


回路図



配線図 RAS-SC71X2



配線図 RAC-SC71X2



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Tokita	2007-12-26		NTS	RAS-SC71X2:RAC-SC71X2 回路図:配線図
CHKD. T. Imoto	2007-12-26	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. N. Miyazaki	2007-12-26	Tokyo Japan		3YDA BB0011082

REGD. REGD 2007 1226