




仕様表

形式		室内機	室外機
項目		RAS-SD40Z2	RAC-SD40Z2
電源	(50/60Hz)	単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)	—	1,000
	熱交換器フィン形状	細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
	封入量(g)	1,600g	
過負荷保護装置	自動復帰形		
配管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)	φ6.35	
	太径	φ9.52	
送風装置	ファンモータ出力(W)	25	40
	種類	貫流ファン	プロペラファン
風量	(冷房・暖房) (m³/h)	強風	740・820
		弱風	570・650
		微風	485・570
電流	冷房	5.1	
	暖房	—	
消費電力(W)	冷房	985(140～1,390)	
	暖房	—	
力率(%)	冷房	96	
	暖房	—	
始動電流(A)	冷房	5.1	
	暖房	5.5	
接続ケーブルの本数	冷房	3	
	暖房	—	
電源プラグ	容量(V-A)	250V-20A	
	形状	㊦	
冷房特性	冷房能力(kW)	4.0(0.5～5.0)	
	除湿能力(l/h)	2.1	
	冷房のめやす	11～17畳(18～28m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	—	
	ヒータON	5.3(0.6～10.4)	
	ヒータOFF	7.5	
電気ヒーター(W)	低温	300	
	暖房のめやす	12～15畳(19～24m²)	
	据付方式	背面引掛	
機能	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-3X1	
	表示ランプ	運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト・空清	
風速切換	自動、強風、強風・のびのび気流、弱風、微風、静	—	
	色調(近似マンセルN.O.)	ピュアホワイト(N9.5) Tベージュ(5Y7/2)	
外形寸法(mm)	高さ	295	720
	幅	798	792(+94)
	奥行	233	299(+66)
製品質量(kg)	室内機	12.5	49
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	47・48	49・50
	弱風	40・41	—
	微風	37・38	—
	静	23・23	—
ドレン接続口(外径φmm)	16		
付属品	壁掛据付部品一式		
電源コード長さ(m)	左/右	0.6/1.3	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE

DATE

PROJECTION

SCALE

TITLE

DWN. Y. Aoki

2009-07-24

NTS

REGD. REGD 2009 0808

CHKD. N. Miyazaki

2009-08-08

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan

TOCHIGI DWG. No.

3YAA BB0018977

APPD. N. Miyazaki

2009-08-08

0

4

5

100

