

BB0025649

室内機

室内機サービススペース

仕様表

形 式		室 内 機	室 外 機
項 目		RAS-SK40A2	RAC-SK40A2
電 源 (50/60Hz)		単相 200V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)	—	1000
	熱交換器フィン形状	片起し3本スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン R410A	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	φ9.52
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)	25	40
		貫流ファン	プロペラファン
	種 類	740 ・ 820	2410 ・ 2190
	風 量 (m³/h)	570 ・ 650	—
	強 弱 微 風 静	485 ・ 570	—
		330 ・ 390	—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷房 5.0 暖房 5.0 (最大 20.0)	
	消費電力 (W)	冷房 895 (145 ~ 1650) 暖房 900 (120 ~ 3095)	
	力 率 (%)	冷房 90 暖房 90	
	始 動 電 流 (A)	冷房 5.0 暖房 5.0	
	接続ケーブルの本数	3	
	電源プラグ	250V-20A	
	電 源 プ ラ グ 形 状	㊦	—
冷房 特性	冷房能力 (kW)	4.0 (0.3~5.0)	
	除湿能力 (ℓ/h)	2.1	
	冷房のめやす	11~17畳 (18~28m²)	
暖房 特性	暖房能力 (kW)	5.0 (0.3~10.4)	
	標準低温	7.5	
	暖房のめやす	11~14畳 (18~23m²)	
機 能	電気ヒーター (W)	150	
	据 付 方 式	背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4N1	
	表 示 ラ ン プ	運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト、ECO	
	風 速 切 換	自動、急速、強風、弱風、微風、静	
色調 (近似マンセルNO.)		クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	295	600
	幅	798	792 (+85)
	奥 行	269	299 (+55)
製 品 質 量 (kg)		14.5	42.5
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	49 ・ 50	50 ・ 47
	弱 風	40 ・ 41	—
	微 風	37 ・ 38	—
	静	24 ・ 24	—
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付 属 品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		0.5/1.2	—


- 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Hamada	2011-01-06		1 : 1	RAS-SK40A2:RAC-SK40A2 構造・寸法図
CHKD.	N. Miyazaki	2011-01-07		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD.	N. Miyazaki	2011-01-07	TOCHIGI DWG. No.		
			3YAA BB0025649		

REGD.
REGD
2011
0107



APPD. N. Miyazaki

--	--	--

[illegible]

6

7

1

2

3

1

1

100

A

B

C

D

F

F

A


B

C


D

E

F



F



- | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|---|-------|---|
| SIGNATURE | | DATE | PROJECTION | SCALE | TITLE |
| DWN. | S. Hamada | 2011-01-13 |  | N T S | RAS-SK40A2:RAC-SK40A2 回路図配線図 |
| CHKD. | K. Sutou | 2011-01-14 | Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan | | TOCHIGI DWG. No. |
| | T. Tsukahara | 2011-01-14 | | | |
| APPD. | N. Miyazaki | 2011-01-14 | | | 3YDA BB0025692 |
| | | | | | <div>REGD.</div> <div>REGD</div> <div>2011
0114</div> |