










B	B	0	0	3	2	1	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---



配線図 R A S - S P 4 0 B 2



配線図 R A C - S P 4 0 B 2




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の*³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2012-04-27		NTS	RAS-SP40B2:RAC-SP40B2 回路図:配線図
CHKD.	H. Shono	2012-04-27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0032128
	T. Umeshita	2012-04-27			
APPD.	H. Yamazaki	2012-04-27	REGD. REGD 2012 0427		