










BB0023787

室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機
				RAS-SV40A2	RAC-SV40A2
電 源 (50/60Hz)				単相200V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—	1,000
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
	冷 媒	種 類		フロン R410A	
		封 入 量 (g)		1,400	
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア	
	パイプ径	細 径		6.35	
	(外径φmm)	太 径		9.52	
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25	40
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン
		風 量 (m ³ /h)	強 風	650 ・ 680	2,410・2,190
			弱 風	600 ・ 640	—
			微 風	500 ・ 570	—
	静	400 ・ 450	—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	5.9		
		暖 房	6.7 (最大 15.0)		
	消費電力 (W)	冷 房	1,090 (240～1,680)		
		暖 房	1,235 (230～2,770)		
	力 率 (%)	冷 房	92		
		暖 房	92		
	始動電流 (A)	冷 房	5.9		
		暖 房	6.7		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3		
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	250V-15A		
		形 状	㊦	—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9～4.8)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1	
	冷 房 の め や す			11～17畳 (18～28m ²)	
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	5.0 (0.8～8.4)	
			低 温	6.1	
	暖 房 の め や す			11～14畳 (18～23m ²)	
機 能	据 付 方 式			背面引掛	—
	主 操 作 イ ャ ー			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4A2	
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン・みはり	
	風 速 切 換			自動、強風、弱風、微風、静	
色 調 (近似マンセルN.O.)				クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295		600
	幅		798		792+85
	奥 行		258		299+55
製 品 質 量 (kg)			11.5		41
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		47 ・ 47		49 ・ 50
	弱 風		41 ・ 41		—
	微 風		37 ・ 37		—
	静		26 ・ 26		—
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)		左 / 右	0.5/1.2		—

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	Y. Aoki	2010-09-03		NTS	RAS-SV40A2:RAC-SV40A2 構造・寸法図
CHKD.	S. Tokita	2010-09-03			
APPD.	H. Yamazaki	2010-09-04			
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0023787
					REGD. REGD 2010 0904

