





仕様表


項目		形式	室内機	室外機
			RAS-SV40B2	RAC-SV40B2
電源		(50/60Hz)	単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		1,390	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
配管	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		6.35	
	パイプ径 太径 (外径φmm)		9.52	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25	40
	種類		貫流ファン	プロペラファン
	ファン (冷房・暖房)	風量 (m ³ /h)	急速 750・830	2,410・2,190
		強風	560・590	—
		弱風	440・490	—
		微風	320・340	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.3	
		暖房	7.4 (最大 15.0)	
	消費電力 (W)	冷房	1,150 (210~1,680)	
		暖房	1,360 (220~2,970)	
	力率 (%)	冷房	92	
		暖房	92	
	始動電流 (A)	冷房	6.3	
接続ケーブルの本数		暖房	7.4	
			3	
	電源プラグ	容量 (V-A)	250V-15A	
冷房特性	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9~4.8)	
	除湿能力 (ℓ/h)		2.1	
	冷房のめやす		11~17畳 (18~28m ²)	
	暖房能力 (kW)	標準	5.0 (0.9~8.4)	
暖房特性	暖房のめやす	低温	6.1	
			11~14畳 (18~23m ²)	
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4X4	
	表示ランプ		運転・タイマー・クリーン・みはり	
	風速切換		自動、急速、強風、弱風、微風、静	
色調 (近似マンセルN.O.)		クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ	260	600	
	幅	795	792+85	
	奥行	293	299+55	
製品質量 (kg)		10.0	41	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	急速	49・49	49・50	
	強風	41・40	—	
	弱風	36・36	—	
	微風	29・29	—	
		静	25・25	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付属品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m) 左 / 右		0.5 / 1.2	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。







B	B	0	0	3	2	1	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---



配線図 R A S - S V 4 0 B 2




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]

※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2012-04-27		NTS	RAS-SV40B2:RAC-SV40B2 回路図:配線図
CHKD.	H. Shono	2012-04-27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
	T. Umeshita	2012-04-27		REGD. REGD 2012 0427	
APPD.	H. Yamazaki	2012-04-27		3YDA BB0032126	