






BB0025531


室内機



ワイヤレスリモコン






背面図



据 付 板 天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕


室内機サービススペース



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ


7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機		
				RAS-SV56A2		RAC-SV56A2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		1,000		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		1,500				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径		6.35				
		太 径		9.52				
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	830 ・ 920		2,490・2,340		
			弱 風	600 ・ 690		—		
			微 風	485 ・ 570		—		
	静		330 ・ 390		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	10.6					
		暖 房	8.5 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷 房	1,950 (190~2,050)					
		暖 房	1,565 (195~2,925)					
	力 率 (%)	冷 房	92					
		暖 房	92					
	始動電流 (A)	冷 房	10.6					
		暖 房	8.5					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3				
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	250V-15A					
		形 状	㊦		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			5.6 (0.5~5.7)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			3.2				
	冷 房 の め や す			15~23畳 (25~39m ²)				
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	6.7 (0.6~9.4)				
			低 温	6.8				
	暖 房 の め や す			15~18畳 (24~30m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4A2				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・クリーン・みはり				
	風 速 切 換			自動、強風、弱風、微風、静				
色 調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			295		600		
	幅			798		792+85		
	奥 行			243		299+55		
製 品 質 量 (kg)				12.5		41		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		51 ・ 52		53 ・ 53			
	弱 風		42 ・ 43		—			
	微 風		37 ・ 38		—			
	静		23 ・ 23		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)				左 / 右		0.5/1.2		
						—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	Y. Aoki	2011-01-05		NTS	RAS-SV56A2:RAC-SV56A2 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2011-01-05			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0025531	REGD. REGD 2011 0106
APPD.	H. Yamazaki	2011-01-06					



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	Y. Aoki	2011-01-06		NTS	RAS-SV56A2:RAC-SV56A2 回路図:配線図	
CHKD.	T. Umeshita	2011-01-06	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2011-01-06				
APPD.	H. Yamazaki	2011-01-06			3YDA BB0025533	