





仕様表

項 目		形 式	室 内 機		室 外 機		
			RAS-SX40B2		RAC-SX40B2		
電 源 (50/60Hz)			単相200V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—		1000		
	熱交換器フィン形状		片起し3本スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置		—		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		—		四方弁		
	冷媒種類		フロン R410A				
	封入量 (g)		1,650				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
配 管	配管接続方式		フレア				
	パイプ径	細 径	φ6.35				
	(外径φmm)	太 径	φ9.52				
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25		45		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	急速	970・1120		2410・2190	
			強風	590・660		—	
			弱風	470・510		—	
			微風	370・430		—	
			静	310・350		—	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	5.3				
		暖 房	5.2 (最大 20.0)				
	消費電力 (W)	冷 房	970 (135 ~ 1650)				
		暖 房	955 (125 ~ 3710)				
	力 率 (%)	冷 房	91				
		暖 房	91				
	始動電流 (A)	冷 房	5.3				
		暖 房	5.2				
	接続ケーブルの本数		3				
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-20A					
	形 状	㊦		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.6~5.0)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1				
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	標 準	5.0 (0.4~11.2)				
		低 温	8.2				
機 能	暖 房 の め や す		11~14畳 (18~23m²)				
	据 付 方 式	背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4W1					
能	表 示 ラ ン プ		運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト、ECO				
	風 速 切 換		自動、急速、強風、弱風、微風、静				
色調 (近似マンセルNO.)			クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	295		600			
	幅	798		792 (+85)			
	奥 行	295		299 (+55)			
製 品 質 量 (kg)		14.5		42.5			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	急速	49・52		50・47			
	強風	43・44		—			
	弱風	40・41		—			
	微風	37・38		—			
	静	24・24		—			
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付 属 品		壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1		—		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2011-12-13		NTS	RAS-SX40B2:RAC-SX40B2 構造・寸法図
CHKD.	H. Yamazaki	2011-12-13		TOCHIGI DWG. No. REGD. REGD 2011 1213	
APPD.	H. Yamazaki	2011-12-13			
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YAA BB0029869

