






仕様表

| 形 式                |                 |                |                    | 室 内 機                                | 室 外 機         |   |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|---|
| 項 目                |                 |                |                    | RAS-SX40X2                           | RAC-SX40X2    |   |
| 電 源 (50/60Hz)      |                 |                |                    | 単相200V                               |               |   |
| 冷<br>凍<br>装<br>置   | 圧縮機出力 (W)       |                |                    | —                                    | 1,000         |   |
|                    | 熱交換器フィン形状       |                |                    | 細幅スリット                               | コルゲート         |   |
|                    | 冷媒制御装置          |                |                    | —                                    | 電動膨張弁         |   |
|                    | 冷媒切換装置          |                |                    | —                                    | 四方弁           |   |
|                    | 冷媒              | 種 類            |                    | フロン R410A                            |               |   |
|                    | 封入量 (g)         |                |                    | 1,450 g                              |               |   |
|                    | 過負荷保護装置         |                |                    | 自動復帰形                                |               |   |
|                    | 配管              | 配管接続方式         |                    |                                      | フレア           |   |
| パイプ径               |                 | 細 径            | φ6.35              |                                      |               |   |
|                    |                 | (外径φmm)        | 太 径                | φ9.52                                |               |   |
| 送<br>風<br>装<br>置   | ファンモータ出力 (W)    |                |                    | 25                                   | 40            |   |
|                    | ファン<br>(冷房・暖房)  | 種 類            | 貫流ファン              |                                      | プロペラファン       |   |
|                    |                 | 風 量            | 強 風                | 740・820                              | 2,410・2,190   |   |
|                    |                 | (m³/h)         | 弱 風                | 570・650                              | —             |   |
|                    |                 |                | 微 風                | 485・570                              | —             |   |
| 電<br>気<br>特<br>性   | 運 転 電 流<br>(A)  | 冷 房            | 4.7                |                                      |               |   |
|                    |                 | 暖 房            | ヒータ ON             | —                                    |               |   |
|                    |                 |                | ヒータ OFF            | 5.0                                  |               |   |
|                    | 消費電力 (W)        | 冷 房            | 900 ( 75 ~ 1,390 ) |                                      |               |   |
|                    |                 | 暖 房            | ヒータ ON             | —                                    |               |   |
|                    |                 |                | ヒータ OFF            | 965 ( 70 ~ 2,930 )                   |               |   |
|                    | 力 率<br>(%)      | 冷 房            | 96                 |                                      |               |   |
|                    |                 | 暖 房            | ヒータ ON             | —                                    |               |   |
|                    |                 |                | ヒータ OFF            | 97                                   |               |   |
|                    | 性               | 始 動 電 流<br>(A) | 冷 房                | 4.7                                  |               |   |
| 暖 房                |                 |                | 5.0                |                                      |               |   |
| 接続ケーブルの本数          |                 |                | 3                  |                                      |               |   |
| 電 源 プ ラ グ          |                 | 容量 (V-A)       | 250V-15A           |                                      |               |   |
|                    | 形 状             | ㊦              |                    | —                                    |               |   |
| 冷房<br>特性           | 冷 房 能 力 (kW)    |                |                    | 4.0 (0.7~5.0)                        |               |   |
|                    | 除 湿 能 力 (ℓ/h)   |                |                    | 2.1                                  |               |   |
|                    | 冷 房 の め や す     |                |                    | 11~17畳 (18~28m²)                     |               |   |
| 暖房<br>特性           | 暖房能力<br>(kW)    | ヒータON          | —                  |                                      |               |   |
|                    |                 | ヒータOFF         | 5.0 (0.7~9.8)      |                                      |               |   |
|                    |                 | 低 温            | 7.1                |                                      |               |   |
|                    | 電 気 ヒ ー タ ー (W) |                |                    | —                                    |               |   |
| 機<br>能             | 暖 房 の め や す     |                |                    | 11~14畳 (18~23m²)                     |               |   |
|                    | 据 付 方 式         |                |                    | 背面引掛                                 | —             |   |
|                    | 主 操 作 ス イ ッ チ   |                |                    | プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3R1              |               |   |
|                    | 表 示 ラ ン プ       |                |                    | 運転、タイマー、みはり、<br>クリーン、ミスト・空清          |               |   |
| 風 速 切 換            |                 |                |                    | 自動、強風、弱風、微風、静                        |               |   |
| 色調 (近似マンセルNO.)     |                 |                |                    | ピュアホワイト (N9.5)<br>シャインベージュ (10YR7/2) | Tベージュ (5Y7/2) |   |
| 外 形 寸 法<br>(mm)    | 高 さ             | 295            |                    |                                      | 600           |   |
|                    | 幅               | 798            |                    |                                      | 792 (+85)     |   |
|                    | 奥 行             | 233            |                    |                                      | 299 (+55)     |   |
| 製 品 質 量 (kg)       |                 | 12.5           |                    |                                      | 41            |   |
| 騒音 (dB)<br>(冷房・暖房) | 強 風             | 47・48          |                    |                                      | 49・50         |   |
|                    | 弱 風             | 40・41          |                    |                                      | —             |   |
|                    | 微 風             | 37・38          |                    |                                      | —             |   |
|                    | 静               | 23・23          |                    |                                      | —             |   |
| ドレン接続口 (外径φmm)     |                 |                |                    | 16                                   |               |   |
| 付 属 品              |                 |                |                    | 壁掛据付部品一式                             |               |   |
| 電源コード長さ (m)        |                 | 左/右            | 0.6/1.3            |                                      |               | — |

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

|           |             |            |                                                                                       |                                         |                              |                               |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SIGNATURE |             | DATE       |  | PROJECTION                              | SCALE                        | TITLE                         |
| DWN.      | S. Tokita   | 2007-11-13 |                                                                                       | NTS                                     | RAS-SX40X2:RAC-SX40X2 構造・寸法図 |                               |
| CHKD.     | T. Imoto    | 2007-11-13 |  | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |                              | TOCHIGI DWG. No.              |
| APPD.     | N. Mizazaki | 2007-11-14 |                                                                                       |                                         |                              | 3YAA BB0010924                |
|           |             |            |                                                                                       |                                         |                              | REGD.<br>REGD<br>2007<br>1114 |




A



C

D

E



|           |             |            |                                                                                       |       |                                        |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                                  |
| DWN.      | S. Tokita   | 2007-11-12 |  | NTS   | RAS-SX40X2:RAC-SX40X2 回路図:配線図          |
| CHKD.     | T. Imoto    | 2007-11-12 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |       | TOCHIGI DWG. No.<br><br>3YDA BB0010932 |
| APPD.     | N. Mivazaki | 2007-11-14 |                                                                                       |       |                                        |
|           |             |            |                                                                                       |       | REGD.<br>REGD<br>2007<br>1114          |