













B	B	0	0	2	0	0	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表

形 式				室 内 機	室 外 機	
項 目				RAS-SX40Z2	RAC-SX40Z2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V		
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	1,000	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置			—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—	四方弁	
	冷媒種類			フロン R410A		
送 風 装 置	封入量 (g)			1,580 g		
	過負荷保護装置			自動復帰形		
	配管配管接続方式			フレア		
	パイプ径 細径 (外径φmm)			φ6.35		
電 気 特 性	パイプ径 太径			φ9.52		
	ファンモータ出力 (W)			25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強風	740・820	2,410・2,190	
			弱風	570・650	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷房	5.0			
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	5.0 (最大 15.0)		
	消費電力 (W)	冷房	900 (145 ~ 1,650)			
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	905 (120 ~ 2,930)		
	力 率 (%)	冷房	90			
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	90		
	性	始 動 電 流 (A)	冷房	5.0		
暖房			5.0			
接続ケーブルの本数			3			
電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)		250V-15A			
	形 状		㊦	—		
冷房特性	冷房能力 (kW)			4.0 (0.3~5.0)		
	除湿能力 (ℓ/h)			2.1		
	冷房のめやす			11~17畳 (18~28m²)		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—			
		ヒータOFF	5.0 (0.3~10.2)			
		低 温	7.4			
	電気ヒーター (W)			—		
機 能	暖房のめやす			11~14畳 (18~23m²)		
	据付方式			背面引掛	—	
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4F1		
電 源 コー ド 長 さ (m)	表示ランプ			運転、タイマー、みはり、クリーン、ミスト、センサー		
	風速切換			自動、急速、強風、弱風、微風、静		
色調 (近似マンセルNO.)				クリアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高 さ		295			
	幅		798			
製 品 質 量 (kg)	奥行		254			
	質量		13			
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		49・50			
	弱風		40・41			
	微風		37・38			
	静		24・24			
ドレン接続口 (外径φmm)				16		
付 属 品				壁掛け付部品一式		
電源コード長さ (m)				0.5/1.2	—	

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Tokita	2009-10-30		NTS	RAS-SX40Z2:RAC-SX40Z2 構造・寸法図		
CHKD.	T. Imoto	2009-11-02		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2009 1102
APPD.	T. Imoto	2009-11-02				3YAA BB0020069	

