











B	B	0	0	3	5	2	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室内機






ワイヤレスリモコン



据付板 天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。）




室内機サービススペース



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



仕様表











項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-SX71C2		RAC-SX71C2	
電 源			(50/60Hz)		単相200V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			-		1000		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置			-		四方弁		
	冷媒種類			フロン R410A				
	封入量 (g)			1,660				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
配 管	配管接続方式		配管接続方式		フレア			
			パイプ径	細径	φ6.35			
			(外径φmm)	太径	φ12.7			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		45		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	急速風	1040	・1150	2490 ・ 2340		
			強風	760	・ 780	-		
			弱風	600	・ 620	-		
			微風	470	・ 500	-		
			静	370	・ 390	-		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷房	15.5					
		暖房	12.6 (最大 20.0)					
	消費電力 (W)	冷房	3000 (155 ~ 3150)					
		暖房	2450 (135 ~ 3900)					
	力 率 (%)	冷房	97					
		暖房	97					
	始動電流 (A)	冷房	15.5					
		暖房	12.6					
接続ケーブルの本数			3					
電源プラグ		容量 (V-A)		250V-20A				
		形 状	㊦		-			
冷房特性	冷房能力 (kW)		7.1 (0.6~7.2)					
	除湿能力 (ℓ/h)		4.2					
	冷房のめやす		20~30畳 (32~49m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	標準低温	8.5 (0.6~11.8)					
			8.7					
	暖房のめやす		19~23畳 (31~39m²)					
機 能	据付方式		背面引掛					
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-5H1					
	表示ランプ		運転、タイマー、クリーン、みはり ミスト、ECO、在室モニター、予熱・霜とり					
風速切換		自動、急速パワフル、強風、弱風、微風、静						
色調 (近似マンセルNO.)			シャインベージュ (10YR7/2)		チャールグレー (2,9Y7,8/1)			
外形寸法 (mm)	高 さ		295		629			
	幅		798		799 (+99)			
	奥 行		299		299 (+68)			
製 品 質 量 (kg)		15.0		42.5				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	急速風		55	・ 55	57 ・ 57			
	強風		47	・ 48	-			
	弱風		42	・ 42	-			
	微風		37	・ 38	-			
	静		28	・ 29	-			
ドレン接続口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)		左/右	0.6/1.3		-			

- 本仕様は予告なく変更することがあります。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Yahagi	2012-10-26		NTS	RAS-SX71C2:RAC-SX71C2 構造・寸法図			
CHKD.	K. Yokoyama	2012-10-26	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.		
	Y. Iizuka	2012-10-26						
APPD.	Y. Notova	2012-10-26				3YAA BB0035272		

B	B	0	0	3	5	2	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげ、
3 面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2 面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、
右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Hirono	2012-10-20		N T S	RAS-SX71C2: RAC-SX71C2 構造: 寸法図		
CHKD.	T. Fukuda	2012-10-20			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y. Notova	2012-10-20				3YAA BB0035228	

