
















室内機



Pから見る（下引配管位置）




室 外 機




注記




1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約400 約1100。



7. プラグの形状 ⑩



室外機受電の場合



署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-V228NX:RAC-22NX	
製図	テヅカ	2002・02・26		NTS		構造：寸法図	
審査	ヤスナガ	2002・02・27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			栃木図番	再入庫
		. .					
承認	ヤスナガ	2002・02・27				3.YAAAA2281	

仕様表

項目			形式	室内機		室外機	
				RAS-V228NX		RAC-22NX	
電源 (50/60Hz)				単相100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		700	
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート	
	冷媒制御装置			-		キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置			-		四方弁	
	冷媒	種類		HCFC-22			
		封入量 (g)		540 (エアパージ分20g含む)			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配管	配管接続方式		フレア			
パイプ径 (外径φmm)		細径	φ6.35				
		太径	φ9.52				
配管セット			P-24VR, 28VR				
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		風量 (m³/h)	強風	360・480		1080・1050	
			弱風	320・410		-	
			微風	280・340		-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	9.2				
		暖房	ヒータ ON	-			
	ヒータ OFF		11.7				
	消費電力 (W)	冷房	830 (320~1,100)				
		暖房	ヒータ ON	-			
	ヒータ OFF		1,050 (280~1,230)				
	力率 (%)	冷房	90				
		暖房	ヒータ ON	-			
	ヒータ OFF		90				
	始動電流 (A)	冷房	9.2				
暖房		11.7					
接続ケーブルの本数	4						
	電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A				
形状		㊶		-			
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.2 (0.9~2.5)			
	除湿能力 (l/h)			1.2			
	冷房のめやす			6~9畳 (10~15m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	3.0 (0.9~3.6)				
	電気ヒーター (W)	低温	2.6				
		暖房のめやす			7~8畳 (11~14m²)		
機能	据付方式		背面引掛				
	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-2Q1				
	表示ランプ		運転, タイマー				
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風				
色調 (近似マンセルNo.)				ホワイト (5Y8.5/0.5)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高さ		248		570		
	幅		744		700+60		
製品質量 (kg)	奥行		168+5		210+35		
			5.5		28.0		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		37・41		47・48		
	弱風		32・36		-		
	微風		28・32		-		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付属品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1		-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

