




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-V28JEE		RAC-V28JEE	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 3.3)			
		消費電力	W	800 (205 ~ 1,250)			
		運転電流	A	8.7			
		力率	%	92			
暖房	定格	能力	kW	3.6 (0.2 ~ 4.7)			
		消費電力	W	880 (165 ~ 1,485)			
		運転電流	A	9.6 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	3.8			
		消費電力	W	1,480			
始 動 電 流			A	9.6			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.8			
		JISC9612:2005 (区分)		5.8 (A)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		750	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
冷媒	種類	フロン R32					
	封入量	g	570				
ファン	風 量 (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		急 速	m³/h	760	820	1,860・1,740	
		強 風	m³/h	540	570	-	
		弱 風	m³/h	450	450	-	
		微 風	m³/h	280	330	-	
		静	m³/h	240	270	-	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	63	65	59・60		
	強 風	dB	56	56	-		
	弱 風	dB	51	50	-		
	微 風	dB	44	44	-		
	静	dB	41	41	-		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-9F3				
電源プラグ	容 量	125V-15A					
	形 状	㊹		-			
電源コード長さ (左/右)			m	1.0/1.7		-	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	20				
	最大高低差	m	10				
	冷媒追加充填量	g	チャージレス				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	240×798×315		570×750(+60)×288(+56)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	85×31×40		86×38×61	
質量 (製品・荷造)			kg	9.5・12.0		24.5・27.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内DB:27℃・WB:19℃、室外DB:35℃・WB:24℃)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:7℃・WB:6℃)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内DB:20℃・WB:15℃、室外DB:2℃・WB:1℃)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はサービスマニュアルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	K. Yahagi	2019-02-08		NTS	RAS-V28JEE:RAC-V28JEE 構造・寸法図				
CHKD.	K. Kezuka	2019-02-09			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.			
APPD.	K. Kezuka	2019-02-09				3YAA NN0012928			

