

3YAAA0830

室内機

785

798

798

285

47

6.5

6.0

7

4.7

203

193

掘付板

上部吸込口

フロントグリル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

174

450

174

7.0

7.0

2.3

6.5

約300

約380

約350

ドレン取出し口

ドレンホース

ツュトイ

背面から見る
(配管引出寸法)

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

背面図

805

710

69

19.5

331

280

22.5

65.5

64

トッテ

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

55

10.12

570

558

331

310

14

1.2

3.2

5.0

1.05

10

固定用穴

ドレン用穴
(φ20)

250

3.5

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

Pから見る(下引配管位置)

47

30

60

10

13

60

45

4.7

掘付板

天井面(回縁)

174

450

174

7.5

50以上

21

5

4.1

203.5

257.5

1.4

60

450

600

663

49

7.5

36.5

4.5

2.88

798

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊤

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機受電の場合

約0.4m

約1.1m

室外機受電の場合

200以上

100以上

50以上

200

サービススペース

室外機

64

164

トッテ

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

55

10.12

570

558

331

310

14

1.2

3.2

5.0

1.05

10

固定用穴

ドレン用穴
(φ20)

250

3.5

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

仕様表

項目		形式	室内機	室外機	
電源		(50/60Hz)	RAS-V40MX2	RAC-V40MX2	
電圧			単相200V		
冷凍装置	圧縮機出力(W)		-	1000	
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		-	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		-	四方弁	
配管	冷媒種類		フロン R410A		
	封入量(g)		1300		
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配管接続方式		フレア		
送風装置	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35		
	パイプ径太径		φ9.52		
	配管セット		P-24VR, P-28VR		
	ファンモータ出力(W)		20	20	
電気特性	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン	
	風量強風(m³/h)		580・740	1,820・1,820	
	風量弱風		485・620	-	
	風量微風		430・560	-	
暖房特性	運転冷房電流(A)		6.6		
	暖房ヒータON		-		
	暖房ヒータOFF		8.5		
	消費電力(W)		冷房 1180 (155~1635)	暖房 ヒータON 1535 (115~2250)	
機能	力率(%)		冷房 90	暖房 ヒータON 90	
	始動電流(A)		冷房 6.6	暖房 ヒータOFF 8.5	
	接続ケーブルの本数		4		
	電源プラグ形状		容量(V-A) ㊤ 250V-15A	-	
外形寸法	冷房能力(kW)		4.0 (0.9~4.5)		
	除湿能力(l/h)		2.1		
	冷房のめやす		11~17畳 (18~28m²)		
	暖房能力(kW)		ヒータON 6.0 (0.9~8.3)	ヒータOFF 6.0	
製品質量	電気ヒーター(W)		-		
	暖房のめやす		13~17畳 (22~27m²)		
	据付方式		背面引掛	-	
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2L1	
騒音	表示ライン		運転・タイマー・カラッと除湿		
	風速切換		自動、強風、弱風、微風、静		
	キャビネット色(近似マンセルN.O.)		ホワイト(5Y9/0.5)	ライトベージュ(10YR8.5/0.5)	
	高さ		285	570	
製品質量	幅		798	710+95	
	奥行		193+10	280+51	
	質量(kg)		9	34	
	騒音(dB)(冷房・暖房)		強風 43・44	弱風 49・50	
付属品	微風		37・37	-	
	静		30・30	-	
	ドレン接続口(外径φmm)		16		
	付属品		壁掛据付部品一式		
電源コード長さ(m)			左/右	0.4/1.1	-

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

モリモト

2001.03.02

NTS

RAS-V40MX2:RAC-V40MX2

構造:寸法図

審査

モリモト

2001.03.05

Hitachi Appliances, Inc.


Tokyo Japan

3YAAA0830


2001-03-06

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006


3YDAA0831



配線図 R A C - V 4 0 M X 2



配線図 RAS-V40MX2



署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称		
製図	ヤマシタヒ	2001.03.02	NTS	RAS-V40MX2:RAC-V40MX2	回路図	配線図
審査	カトウ	2001.03.05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番	再入庫
	クロカワ	2001.03.05				
承認	モリモト	2001.03.05			3YDAA0831	入庫 2001-03 06