





仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-VL63E2		RAC-VL63E2		
電 源				(50/60Hz) 単相200V				
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)				
		消費電力	W	2,245 (190 ~ 3,110)				
		運転電流	A	11.9				
		力率	%	94				
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 10.1)				
		消費電力	W	1,890 (195 ~ 3,900)				
		運転電流	A	10.1 (最大 20.0)				
		力率	%	94				
	低温	能力	kW	7.5				
		消費電力	W	3,550				
始 動 電 流			A	11.9				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.0				
		JISC9612:2005 (区分)		5.0 (F)				
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,000		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート		
	冷媒	種類		フロン R32				
		封入量	g	1,430				
フアン	種 類			貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		45		
	風 量	急速	m³/h	1,040・1,150		2,490・2,340		
		強 風	m³/h	760・780		-		
		弱 風	m³/h	600・620		-		
		微 風	m³/h	470・500		-		
	(冷房・暖房)	静	m³/h	370・390		-		
急速		dB	66・69		65・64			
音響パワーレベル		強 風	dB	61・62		-		
		弱 風	dB	56・56		-		
		微 風	dB	51・52		-		
		静	dB	42・43		-		
操作スイッチ			形名	ワイヤレスリモコン RAR-7A3				
電源プラグ		容 量	250V-20A					
		形 状	㊦ -					
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-		
室内外接続ケーブル		芯線径 (φ)	mm	2.0				
		芯 数	芯	3				
冷媒配管			接続方式	フレア				
			液側 (φ)	mm	6.35			
			ガス側 (φ)	mm	12.7			
			最大配管長	m	2.0			
			最大高低差	m	1.0			
			冷媒追加充填量	g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9, 5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×339		829×799 (+99)×299 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×44		93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	16.0・19.0		42.5・44.0		


注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ 約0.6m




- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-03-02		N T S	RAS-VL63E2:RAC-VL63E2 構造・寸法図		
CHKD.	T. Endo	2015-03-02			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2015-03-02			3YAA BB0049828		
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		REGD. REGD 2015 0302		




BB0049830


回路図



配線図 RAC-VL63E2



配線図 RAS-VL63E2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※³カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁵無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁵ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-03-07		NTS	RAS-VL63E2:RAC-VL63E2 回路図・配線図	TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0049830 REGD. REGD 2015 0307
CHKD. H. Shono	2015-03-07			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD. K. Kezuka	2015-03-07				

CAD

F