














室 外 機



背面図




ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

室外機標準据付寸法図







注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、
3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は
右図に倣い据え付けてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S. Tokita	2017-03-04		NTS	RAS-WL63G2:RAC-WL63G2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Iijima	2017-03-07			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2017 0307
				Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	3YAA NN0006045	
APPD.	K. Kezuka	2017-03-07				

室外機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2017-03-23		N T S	RAS-WL63G2:RAC-WL63G2 回路线・配線図		
CHKD.	H. Shono	2017-03-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD. 2017 0323
APPD.	K. Kezuka	2017-03-23			3YDA NN0006071		