







室内機サービススペース



壁とのスペースは()内の寸法をできるだけ確保してください。

*室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上




注記

- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状
RAS-X22RBK,X25RBK ㊶
RAS-X28RBK,X36RBK ㊷
RAS-X40R2BK~X90R2BK ㊸
- 電源コードの長さ

[左側]RAS-X22RBK,X25RBK 約1.0m [右側]RAS-X22RBK,X25RBK 約1.7m
RAS-X28RBK,X36RBK 約0.6m RAS-X28RBK,X36RBK 約1.3m
RAS-X40R2BK~X90R2BK 約0.6m RAS-X40R2BK~X90R2BK 約1.3m



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。







適用機種

RAS-X22RBK
RAS-X25RBK
RAS-X28RBK
RAS-X36RBK
RAS-X40R2BK
RAS-X56R2BK
RAS-X63R2BK
RAS-X71R2BK
RAS-X80R2BK
RAS-X90R2BK


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD	
DWN.	M.Yoshida	2023-09-21		NTS	2024年度XBKシリーズ寸法図			
CHKD.	J.Cai	2023-09-21		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.		REGD. 2023 0921
APPD.	K.Daigou	2023-09-21				3YAA NN0026441		

NN0026442

日立ルームエアコン壁掛XBKシリーズ
室外ユニット寸法図






背面図




適用機種
RAC-X22RBK
RAC-X25RBK
RAC-X28RBK
RAC-X36RBK

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Haegwan	2023-09-14	$\oplus$ $\triangleleft$	NTS	2024年度XBKシリーズ寸法図	
CHKD. K.Fukuhara	2023-09-14			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. K.Daigou	2023-09-14			3YAA NN0026442	
				Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	

CAD



REGD.
2023
0914

001

NN0026443

日立ルームエアコン 壁掛X BKシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図



回路図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・換気ユニットを接続する場合
室内基板のCN6に換気ユニット付属のHA接続コードを差込んで、換気ユニットと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 RACアダプター：PSC-6RAD

室内機




電源回路

制御回路

電動膨張弁用
パルスモーター

室外機配線図



*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Cai	2023-09-21	NTS	NTS	2024年度 XBKシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2023-09-21			Hitachi-Johnson Controls	
T.Isoda	2023-09-25			Air Conditioning, Inc.	
APPD. K.Daigou	2023-09-25			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA NN0026443	

CAD

REQD. REGD. 2023 0925