








6	1	0	6	3	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义



配線図



RAS-X56C2C


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ^{※1}HA接続コードを
差込んで ^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)

※2標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	M. Awano	2013-05-13		NTS	RAS-X56C2C:RAC-X56C2C 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Notoya	2013-05-14		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	Y. Notoya	2013-05-14			3YDA BB0039016		
					REGD. REGD 2013 0514		