













BB0047284

室 外 機



背面図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。  
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に倣い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

|           |              |            |                                                                                       |                       |                              |                                                                                       |
|-----------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNATURE |              | DATE       |  | SCALE                 | TITLE                        |  |
| DWN.      | I. Matsunuma | 2014-10-21 |                                                                                       | NTS                   | RAS-XC40E2:RAC-XC40E2 構造:寸法図 |                                                                                       |
| CHKD.     | S. Todokoro  | 2014-10-22 | <b>Hitachi Appliances, Inc.</b><br><b>Tokyo Japan</b>                                 | TOCHIGI DWG. No.      |                              | REGD.                                                                                 |
|           | H. Daisaka   | 2014-10-22 |                                                                                       | <b>3YAA BB0047284</b> |                              | REGD                                                                                  |
| APPD.     | Y. Notova    | 2014-10-22 |                                                                                       |                       |                              | 2014<br>1022                                                                          |

BB0047458

# 回路図

A


B

C

D

E


F



## 電源回路


## 制御回路

# 配線図 RAC-XC40E2



# 配線図 RAS-XC40E2

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板のCN6に別売の<sup>※1</sup>HA接続コードを  
差込んで<sup>※2</sup>標準アダプターと接続してください。
  - ・H-LINKに接続する場合  
室内基板のCN7に別売の<sup>※3</sup>RACアダプター  
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]  
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



| SIGNATURE       | DATE       | PROJECTION                              | SCALE | TITLE                         |
|-----------------|------------|-----------------------------------------|-------|-------------------------------|
| DWN. S.Todokoro | 2014-10-22 |                                         | NTS   | RAS-XC40E2:RAC-XC40E2 回路図:配線図 |
| CHKD. Y.Ueda    | 2014-10-22 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan |       | TOCHIGI DWG. No.              |
| APPD. Y.Notoya  | 2014-10-23 |                                         |       | 3YDA BB0047458                |



REGD.  
REGD.  
2014  
1023

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

001