










1221




室内機



ワイヤレスリモコン




## リモコンホルダー



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が 50 mm、  
上が 50 mm、下が 100 mm 必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する  
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 2.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.0 m 以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$  の単線 F ケーブルを使用します。




## 仕様表

| ユ ニ ッ ト                    |                |                   |                                      | 室内ユニット            |                      | 室外ユニット                  |  |
|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--|
| タ イ プ                      |                |                   |                                      | 壁掛型セパレート          |                      |                         |  |
| 型 式                        |                |                   |                                      | RAS-XC40G2        |                      | RAC-XC40G2              |  |
| 電 源                        |                |                   |                                      | (50/60Hz)         |                      |                         |  |
|                            |                |                   |                                      | 単相200V            |                      |                         |  |
| 冷<br>房                     | 定 格            | 能力                | kW                                   | 4.0 (0.5 ~ 5.5)   |                      |                         |  |
|                            |                | 消費電力              | W                                    | 880 (155 ~ 1,800) |                      |                         |  |
|                            |                | 運転電流              | A                                    | 5.2               |                      |                         |  |
|                            |                | 力率                | %                                    | 85                |                      |                         |  |
| 暖<br>房                     | 定 格            | 能力                | kW                                   | 5.0 (0.4 ~ 11.4)  |                      |                         |  |
|                            |                | 消費電力              | W                                    | 920 (135 ~ 3,860) |                      |                         |  |
|                            |                | 運転電流              | A                                    | 5.4 (最大 20.0)     |                      |                         |  |
|                            |                | 力率                | %                                    | 85                |                      |                         |  |
|                            | 低 温            | 能力                | kW                                   | 8.4               |                      |                         |  |
|                            |                | 消費電力              | W                                    | 3,460             |                      |                         |  |
| 始 動 電 流                    |                |                   | A                                    | 5.4               |                      |                         |  |
| 通年エネルギー消費効率                |                |                   | JISC9612:2013                        | 7.6               |                      |                         |  |
|                            |                |                   | JISC9612:2005 (区分)                   | 7.6 (C)           |                      |                         |  |
| 冷<br>凍<br>装<br>置           | 圧縮機出力          |                   | W                                    | —                 |                      | 1,000                   |  |
|                            | 熱交換器フィン形状      |                   |                                      | 片起し3本スリット         |                      | コルゲート                   |  |
|                            | 冷 媒            | 種 類               |                                      | フロン R32           |                      |                         |  |
| 封入量                        |                | g                 | 1,600                                |                   |                      |                         |  |
| フ<br>ァ<br>ン                | 種 類            |                   |                                      | 貫流ファン             |                      | プロペラファン                 |  |
|                            | ファンモータ出力       |                   | W                                    | 25                |                      | 45                      |  |
|                            | 風 量<br>(冷房・暖房) | 急 速               | m <sup>3</sup> /h                    | 1,110・1,380       |                      | 2,700・1,950             |  |
|                            |                | 強 風               | m <sup>3</sup> /h                    | 900・960           |                      | —                       |  |
|                            |                | 弱 風               | m <sup>3</sup> /h                    | 700・760           |                      | —                       |  |
|                            |                | 微 風               | m <sup>3</sup> /h                    | 520・570           |                      | —                       |  |
|                            | 静              | m <sup>3</sup> /h | 300・370                              |                   | —                    |                         |  |
| 音響パワーレベル<br>運転音<br>(冷房・暖房) | 急 速            | dB                | 65・69                                |                   | 60・56                |                         |  |
|                            | 強 風            | dB                | 60・61                                |                   | —                    |                         |  |
|                            | 弱 風            | dB                | 56・56                                |                   | —                    |                         |  |
|                            | 微 風            | dB                | 51・52                                |                   | —                    |                         |  |
|                            | 静              | dB                | 36・36                                |                   | —                    |                         |  |
| 操作スイッチ 型式                  |                |                   | ワイヤレスリモコン RAR-7U4                    |                   |                      |                         |  |
| 電源プラグ                      | 容 量            |                   | 250V・20A                             |                   |                      |                         |  |
|                            | 形 状            |                   | ㊦                                    |                   | —                    |                         |  |
| 電源コード長さ (左/右)              |                |                   | m                                    | 0.6/1.3           |                      | —                       |  |
| 室内外接続<br>ケーブル              | 芯線径 (φ)        |                   | mm                                   | 2.0               |                      |                         |  |
|                            | 芯 数            |                   | 芯                                    | 3                 |                      |                         |  |
| 冷媒配管                       | 接続方式           |                   |                                      | フレア               |                      |                         |  |
|                            | 液側 (φ)         |                   | mm                                   | 6.35              |                      |                         |  |
|                            | ガス側 (φ)        |                   | mm                                   | 9.52              |                      |                         |  |
|                            | 最大配管長          |                   | m                                    | 20                |                      |                         |  |
|                            | 最大高低差          |                   | m                                    | 10                |                      |                         |  |
|                            | 冷媒追加充填量        |                   | g                                    | チャージレス            |                      |                         |  |
| ドレン接続口外径 (φ)               |                |                   | mm                                   | 16                |                      |                         |  |
| 外装色 (近似マンセルNo.)            |                |                   | スターホワイト (N9.3)<br>シャインベージュ (10YR7/2) |                   | ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1) |                         |  |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)             |                |                   | mm                                   | 295×798×374       |                      | 709×859 (+97)×319 (+68) |  |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)             |                |                   | cm                                   | 86×36×47          |                      | 99×42×75                |  |
| 質量 (製品・荷造)                 |                |                   | kg                                   | 16.5・19.0         |                      | 42.5・44.0               |  |

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 電力、消費電力の( )内の表示は、それぞれの変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中( )内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                                              |                  |  |               |  |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| DWN.      | K. Fukuhara | 2016-10-26 |  | NTS   | RAS-XC40G2:RAC-XC40G2 構造・寸法図                       |                  |                                                                                       |               |  |
| CHKD.     | K. Daigou   | 2016-10-27 |                                                                                       |       | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No. |                                                                                       | REGD.<br>REGD |  |
| APPD.     | K. Yoshida  | 2016-10-27 |                                                                                       |       |                                                    | 3YAA NN0004721   |                                                                                       | 2016<br>1027  |  |





001