












5108000NN

室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、
上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。

仕様表



ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-XC63H2		RAC-XC63H2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.7)			
		消費電力	W	1,760 (175 ~ 3,050)			
		運転電流	A	10.1			
		力率	%	87			
暖房	定格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 11.7)			
		消費電力	W	1,700 (145 ~ 3,900)			
		運転電流	A	9.8 (最大 20.0)			
		力率	%	87			
	低温	能力	kW	8.6			
		消費電力	W	3,500			
始 動 電 流			A	10.1			
通年エネルギー		JISC9612:2013		6.7			
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		6.6 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		1,700	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲート	
	冷媒	種類	フロン R32				
封入量		g	1,670				
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
	ファンモータ出力		W	25		45	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	1,170・1,380		3,040・2,760	
		強 風	m ³ /h	990・1,120		-	
		弱 風	m ³ /h	780・830		-	
		微 風	m ³ /h	630・630		-	
		静	m ³ /h	420・450		-	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	66・70		64・63		
	強 風	dB	61・62		-		
	弱 風	dB	56・56		-		
	微 風	dB	51・52		-		
	静	dB	37・38		-		
操作スイッチ		型式	ワイヤレスリモコン RAR-8C3				
電源プラグ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		-		
電源コード長さ (左/右)		m	0.6/1.3		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	12.7			
	最大配管長		m	2.0			
	最大高低差		m	1.0			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×374		709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)		kg	17.0・20.0		43.0・45.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Daigou	2017-10-25		NTS	RAS-XC63H2:RAC-XC63H2 構造・寸法図		
CHKD.	K. Yoshida	2017-10-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Yoshida	2017-10-26					3YAA NN0008015



室外機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	K. Daigou	2017-10-26		NTS	RAS-XC63H2:RAC-XC63H2 回路図:配管図	
CHKD.	S. Takahata	2017-10-26	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD.
	H. Hashimoto	2017-10-26				REGD
APPD.	K. Yoshida	2017-10-26			3YDA NN0008081	2017 1026