




BB0047461

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相200V
50/60Hz

RL001 (パワーリレー)

F1 (25Aヒューズ)

NF1

リファクタ 8.5mH

F2 (15Aヒューズ)

圧縮機用モータ

MS
3~

二方弁コイル

室内ファンモータ

VA001 (200V用)

四方弁コイル

RL1 (冷暖切替リレー)

DB1

RL2 (四方弁リレー)

電源回路

制御回路


外気温サーミスタ

デフロストサーミスタ

OHサーミスタ

電動膨張弁用
パルスモータ


配線図 RAC-XC71E2



配線図 RAS-XC71E2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

- ※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Todokoro	2014-10-22		NTS	RAS-XC71E2:RAC-XC71E2 回路図:配線図
CHKD. Y.Ueda	2014-10-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y.Notoya	2014-10-23			3YDA BB0047461

CAD
REGD.
2014
1023