













|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | N | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

室内機




ワイヤレスリモコン



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右が50mm、  
上が50mm、下が100mm必要です。  
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する  
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ





## 仕様表

| ユ ニ ッ ト         |                            |                    |                   | 室内ユニット              |                      | 室外ユニット                  |  |
|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|--|
| タ イ プ           |                            |                    |                   | 壁掛型セパレート            |                      |                         |  |
| 型 式             |                            |                    |                   | RAS-XC71H2          |                      | RAC-XC71H2              |  |
| 電 源             |                            |                    |                   | (50/60Hz)           |                      |                         |  |
|                 |                            |                    |                   | 単相200V              |                      |                         |  |
| 冷<br>房          | 定 格                        | 能力                 | kW                | 7.1 (0.6 ~ 7.2)     |                      |                         |  |
|                 |                            | 消費電力               | W                 | 2,340 (175 ~ 3,150) |                      |                         |  |
|                 |                            | 運転電流               | A                 | 11.8                |                      |                         |  |
|                 |                            | 力率                 | %                 | 99                  |                      |                         |  |
| 暖<br>房          | 定 格                        | 能力                 | kW                | 8.5 (0.6 ~ 11.8)    |                      |                         |  |
|                 |                            | 消費電力               | W                 | 2,140 (145 ~ 3,900) |                      |                         |  |
|                 |                            | 運転電流               | A                 | 12.3 (最大 20.0)      |                      |                         |  |
|                 |                            | 力率                 | %                 | 87                  |                      |                         |  |
|                 | 低 温                        | 能力                 | kW                | 8.7                 |                      |                         |  |
|                 |                            | 消費電力               | W                 | 3,510               |                      |                         |  |
| 始 動 電 流         |                            |                    | A                 | 12.3                |                      |                         |  |
| 通年エネルギー         |                            | JISC9612:2013      |                   | 6.3                 |                      |                         |  |
| 消費効率            |                            | JISC9612:2005 (区分) |                   | 6.2 (G)             |                      |                         |  |
| 冷<br>装<br>置     | 圧縮機出力                      |                    | W                 | —                   |                      | 1,900                   |  |
|                 | 熱交換器フィン形状                  |                    |                   | 片起し3本スリット           |                      | コルゲート                   |  |
|                 | 冷媒                         | 種類                 |                   | フロン R32             |                      |                         |  |
|                 |                            | 封入量                | g                 | 1,670               |                      |                         |  |
| フ<br>ア<br>ン     | 種 類                        |                    |                   | 貫流ファン               |                      | プロペラファン                 |  |
|                 | ファンモータ出力                   |                    | W                 | 25                  |                      | 45                      |  |
|                 | 風 量<br>(冷房・暖房)             | 急 速                | m³/h              | 1,260・1,500         |                      | 3,040・3,040             |  |
|                 |                            | 強 風                | m³/h              | 990・1,120           |                      | —                       |  |
|                 |                            | 弱 風                | m³/h              | 780・830             |                      | —                       |  |
|                 |                            | 微 風                | m³/h              | 630・630             |                      | —                       |  |
|                 |                            | 静                  | m³/h              | 420・450             |                      | —                       |  |
|                 | 音響パワーレベル<br>運転音<br>(冷房・暖房) | 急 速                | dB                | 67・71               |                      | 65・67                   |  |
| 強 風             |                            | dB                 | 61・62             |                     | —                    |                         |  |
| 弱 風             |                            | dB                 | 56・56             |                     | —                    |                         |  |
| 微 風             |                            | dB                 | 51・52             |                     | —                    |                         |  |
|                 | 静                          | dB                 | 37・38             |                     | —                    |                         |  |
| 操作スイッチ 型式       |                            |                    | ワイヤレスリモコン RAR-8C3 |                     |                      |                         |  |
| 電源プラグ           | 容 量                        |                    | 250V-20A          |                     |                      |                         |  |
|                 | 形 状                        |                    | ㊦                 |                     | —                    |                         |  |
| 電源コード長さ (左/右)   |                            |                    | m                 | 0.6/1.3             |                      | —                       |  |
| 室内外接続<br>ケーブル   | 芯線径 (φ)                    |                    | mm                | 2.0                 |                      |                         |  |
|                 | 芯 数                        |                    | 芯                 | 3                   |                      |                         |  |
| 冷媒配管            | 接続方式                       |                    | フレア               |                     |                      |                         |  |
|                 | 液側 (φ)                     | mm                 | 6.35              |                     |                      |                         |  |
|                 | ガス側 (φ)                    | mm                 | 12.7              |                     |                      |                         |  |
|                 | 最大配管長                      | m                  | 20                |                     |                      |                         |  |
|                 | 最大高低差                      | m                  | 10                |                     |                      |                         |  |
|                 | 冷媒追加充填量                    | g                  | チャージレス            |                     |                      |                         |  |
| ドレン接続口外径 (φ)    |                            |                    | mm                | 16                  |                      |                         |  |
| 外装色 (近似マンセルNo.) |                            |                    | スターホワイト (N9.3)    |                     | ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1) |                         |  |
| 製品寸法 (高さ×幅×奥行)  |                            |                    | mm                | 295×798×374         |                      | 709×859 (+97)×319 (+68) |  |
| 荷造寸法 (幅×奥行×高さ)  |                            |                    | cm                | 86×36×47            |                      | 99×42×75                |  |
| 質量 (製品・荷造)      |                            |                    | kg                | 17.0・20.0           |                      | 43.0・45.0               |  |

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の( )内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中( )内の寸法について、幅方向はトップとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

|           |            |            |                                                                                                     |                |                                       |                                                                                       |
|-----------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNATURE |            | DATE       | PROJECTION<br> | SCALE<br>N T S | TITLE<br>RAS-XC71H2:RAC-XC71H2 構造・寸法図 |  |
| DWN.      | K. Daigou  | 2017-10-25 |                                                                                                     |                |                                       |                                                                                       |
| CHKD.     | K. Yoshida | 2017-10-26 |                                                                                                     |                |                                       |                                                                                       |
| APPD.     | K. Yoshida | 2017-10-26 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                                  |                | TOCHIGI DWG. No.<br>3YAA NN0008016    |                                                                                       |
|           |            |            |                                                                                                     |                |                                       | REGD.<br>REGD<br>2017<br>1026                                                         |





- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1

